

Morsetto base a 90°

Stock Inx

NSP

Montaggio e regolazione rapidi

- Morsetto compatibile con le scanalature a T larghezza 8mm
- Materiale:
inox

Applicazione


- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

Accessori


- Da combinare con i manicotti MBF (p.18) e gli assi APBC (p.17)



Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice	Per asse ØA	Filettatura ØM	H	B	L	Utilizzare con manicotto	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 4
NSP8-12	8	M12x1,5	0-10	8	13	MBF8-12	✓	16,98 €
NSP10-14	10	M14x1,5	0-10	8	13	MBF10-14	✓	17,20 €
NSP12-16	12	M16x1,5	0-10	8	13	MBF12-16	✓	17,49 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CLG2

Ingranaggio dritto in plastica stampata , Nylon stampato




CHAsb28

Cerniera senza perno in rotoli, Cerniera in polimero



BPVMss

Sfera portante avvitabile miniatura, Miniatura ad avvitare



T0

Molla di torsione, Inox




CPAS

Asta snodata con fermo di sicurezza, Apertura verso l'altro



BH02

Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio con cliprils




MF

Deceleratore, Flangia rettangolare



MSP19

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico con dado



ZY

Piedino antivibrante cilindrico, Inox



RAGb

Cylindrical brush track, For gentle



VELM4

Supporto avvitabile per rotolo a strappo



ALIDR30

Alimentazione, 1,5 A and 2 A

Prodotti correlati



MBF

Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi



APBC

Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto