

Morsetto base a 90°

Stock Inx

NSP

Montaggio e regolazione rapidi

- Morsetto compatibile con le scanalature a T larghezza 8mm
- Materiale:
inox

Applicazione


- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

Accessori


- Da combinare con i manicotti MBF (p.18) e gli assi APBC (p.17)



Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Per asse ØA	Filettatura ØM	H	B	L	Utilizzare con manicotto	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 4
NSP8-12	8	M12x1,5	0-10	8	13	MBF8-12	✓	16,98 €
NSP10-14	10	M14x1,5	0-10	8	13	MBF10-14	✓	17,20 €
NSP12-16	12	M16x1,5	0-10	8	13	MBF12-16	✓	17,49 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm


Altri prodotti...



Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



Riduttore coassiale, da 8 a 19 Nm



Copiglia beta, Beta




Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8




Coppia ruota e vite senza fine, Bronzo



Piede snodabile tutto inox Ø100, Ø 100



Giunto cardanico telescopico inox, Sollecitazioni leggere



Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



Giunto a soffietto, Alluminio e bronzo -



Volantino a 6 lobi filettato,



Piede fissabile con base lamiera Ø80, Ø



Pistoncino a molla, Per lamiera

Prodotti correlati



Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi



Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto