

# Morsetto base universale base a 90° Stock Inx

NSU

Montaggio e regolazione rapidi

- Morsetto con testa orientabile
- Possibilità di orientare la testa allentando/serrando la vite a testa fresa prima del montaggio
- Materiale  
inox

## Applicazione

- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

## Accessori


- Da combinare con i manicotti MBF (p.18) e gli assi APBC (p.17)



Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	5+	10+	20+
Prezzo	-5%	-10%		Su richiesta

Codice	Per asse ØA	Filettatura ØM	Utilizzo con manicotto	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NSU8-12	8	M12x1,5	MBF8-12	✓	13,27 €
NSU10-14	10	M14x1,5	MBF10-14	✓	13,46 €
NSU12-16	12	M16x1,5	MBF12-16	✓	13,65 €

\*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



LC

Limitatore di coppia  
ad attrito, 190 a 1800  
Nm



BOX-CS

Fascette di serraggio,  
Valigetta di fascette  
acciaio



SDC

Boccole di  
posizionamento per  
pistoncino a molla,  
Per puntale da Ø4...



gt64

Chiusura a farfalla,  
Tolleranze di  
montaggio normali



MAX22

Motoriduttore DC 12V  
e 24V DC, da 0,07 a  
0,2Nm



ACLCHAR

Cerniera ad avvitare,  
Con fori oblunghi



ESCON

Accessori per  
variatore di velocità  
5A, Cavo USB per  
connessione PC



NRV

Morsetto incrociato,  
Montaggio e  
regolazione rapidi



CQA20

Slitta di regolazione  
miniatura, 20




BFM

Dado trapezoidale,  
Bronzo - 1 filetto



HLUMss

Impugnatura girevole,  
Inox 316



T0

Molla di torsione, Inox

## Prodotti correlati



MBF

Manicotto filettato di  
bloccaggio, Montaggio  
e regolazione rapidi



APBC

Supporto per sensore,  
Tubo di collegamento  
per morsetto