

Morsetto base universale base a 90° Stock Inx

NSU Montaggio e regolazione rapidi

- **Morsetto con testa orientabile**
- Possibilità di orientare la testa allentando/serrando la vite a testa fresata prima del montaggio
- Materiale
inox

Applicazione


- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

Accessori



- Da combinare con i manicotti **MBF** (p.18) e gli assi **APBC** (p.17)



Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice	Per asse ØA	Filettatura ØM	Utilizzare con manicotto	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NSU8-12	8	M12x1,5	MBF8-12	✓	13,27 €
NSU10-14	10	M14x1,5	MBF10-14	✓	13,46 €
NSU12-16	12	M16x1,5	MBF12-16	✓	13,65 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



AC
Pastrina di riscontro,
15mm



PRF_GAL
Rotella per profilo
alluminio, Kit di
fissaggio per rotella
concentr...




PTA150
Piede snodato con
base stampata Ø150,
Ø 150



BPFss
Supporto a flangia
tonda a carico leggero
inox, Inox



PRF4590
Profilato alluminio
standard, 45 x 90 mm




B
Ingranaggio conico -
Acciaio 60C40, 1:1



RBG
Ruota, Rivestimento
in gomma - nucleo in
polipropilene



ADL_F
Anello di
sollevamento, Acciaio



RPP5
Cinghia di
trasmissione RPP,
RPP5



ACL-PL
Elementi di giunzione,
Piastro di fissaggio -
176x86 mm



M0
Coppia ruota e vite
senza fine , Acciaio
temprato



MSP38
Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
Cilindrico Ø38 con...

Prodotti correlati



MBF
Manicotto filettato di
bloccaggio, Montaggio
e regolazione rapidi



APBC
Supporto per sensore,
Tubo di collegamento
per morsetto