

Morsetto base universale base a 90° Stock Inx

NSU

Montaggio e regolazione rapidi

- **Morsetto con testa orientabile**
- Possibilità di orientare la testa allentando/serrando la vite a testa fresata prima del montaggio
- Materiale
inox

Applicazione


- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

Accessori



- Da combinare con i manicotti **MBF** (p.18) e gli assi **APBC** (p.17)



Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice	Per asse ØA	Filettatura ØM	Utilizzare con manicotto	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NSU8-12	8	M12x1,5	MBF8-12	✓	13,27 €
NSU10-14	10	M14x1,5	MBF10-14	✓	13,46 €
NSU12-16	12	M16x1,5	MBF12-16	✓	13,65 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



UCF
Cuscinetto a flangia quadrata in ghisa, Ghisa



MHX
Manicotto esagonale maschiato, Esagonale - inox



PDR-RD
Piede con ruota integrata, Ruota disassata



RUR
Ruota, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra scorrevole)



BPPEBLU
Sfera portante Agro,



CM_CO
Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®, Protective inserts f...



PW_PWG2
Vite senza fine di precisione, Acciaio




BPM_LOK
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, LONG-LOK - Inox 303



NPTF20
Morsetto di collegamento, Distanziale Ø10 a Ø14



GMK17_BROSSE
Spazzola, Per imbottigliamento e imballaggio



M1
Coppia ruota e vite senza fine, Bronzo



BOX-TOR-TOOL
Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, Extraction tools

Prodotti correlati



MBF
Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi



APBC
Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto