

Morsetto base universale base a 90° Stock Inx

NSU Montaggio e regolazione rapidi

- **Morsetto con testa orientabile**
- Possibilità di orientare la testa allentando/serrando la vite a testa fresata prima del montaggio
- Materiale
inox

Applicazione


- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

Accessori



- Da combinare con i manicotti **MBF** (p.18) e gli assi **APBC** (p.17)



Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice	Per asse ØA	Filettatura ØM	Utilizzare con manicotto	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NSU8-12	8	M12x1,5	MBF8-12	✓	13,27 €
NSU10-14	10	M14x1,5	MBF10-14	✓	13,46 €
NSU12-16	12	M16x1,5	MBF12-16	✓	13,65 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BEAS

Star shaped anti-static handle, Star, anti-static



SH1

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



FF30

Riduttore ad alberi paralleli, da 21.50 a 83 Nm



CLG1

Ingranaggio dritto in plastica stampata, Nylon stampato



MBF

Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi



M0

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio temprato



T5_11

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, T5 alluminio



VQTplq

Chiusura 1/4 di giro - Piastra di bloccaggio, Montaggio con controlod...



MHXred

Manicotto di riduzione, Esagonale - inox



PSPE20

Conical flexible shaft handle Ø20, Black PVC



KKSS

Chiavetta rettangolare, Inox



BPH

Sfera portante a incastro cilindrico, Forte

Prodotti correlati



MBF

Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi



APBC

Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto