

Morsetto base universale base a 90° Stock Inx

NSU

Montaggio e regolazione rapidi

- **Morsetto con testa orientabile**
- Possibilità di orientare la testa allentando/serrando la vite a testa fresata prima del montaggio
- Materiale
inox

Applicazione


- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

Accessori



- Da combinare con i manicotti **MBF** (p.18) e gli assi **APBC** (p.17)



Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 5+ | 10+ | 20+ |
|------------|-----|------|--------------|-----|
| Sc. Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta | |

| Codice | Per asse ØA | Filettatura ØM | Utilizzare con manicotto | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|----------|----------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| NSU8-12 | 8 | M12x1,5 | MBF8-12 | ✓ | 13,27 € |
| NSU10-14 | 10 | M14x1,5 | MBF10-14 | ✓ | 13,46 € |
| NSU12-16 | 12 | M16x1,5 | MBF12-16 | ✓ | 13,65 € |


*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PCP

Kit connettori per portacellule, Pre-assemblato



TIFbout

Tirante tutto filetto - DIN976A, Acciaio



SVR20

Martinetto a vite - Vite rotante, Con madre vite esterna



AC156-157

Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello, 25.5mm



ZG3

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



DOMI80

Kit di raccordo, Kit di raccordo XZ



LVT

Mini martinetto motorizzato 1A, 1 ampere



PSG1HC

Ingran. dritto di precisione trattato skiving, Acciaio 20NCD2 cement...



ACL-PL

Elementi di giunzione, Piastra di fissaggio -



PW_PWG25

Vite senza fine di precisione, Acciaio



NPTF20

Morsetto di collegamento,



PGMT

Maniglia a ponte, Acciaio

Prodotti correlati



MBF

Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi



APBC

Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto