Morsetto base universale base a 90° Stock Inox

NSU — Montaggio e regolazione rapidi

- ***Morsetto con testa orientabile***
- *Possibilità di orientare la testa allentando/serrando la vite a testa fresata prima del montaggio*
- *Materiale*
  inox

Applicazione

- *Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture*

Accessori

- *Da combinare con i manicotti* **MBF** *(p.18) e gli assi* **APBC** *(p.17)*

Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Per asse ØA	Filettatura ØM	Utilizzare con manicotto	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NSU8-12	8	M12x1,5	MBF8-12	✔	13,27 €
NSU10-14	10	M14x1,5	MBF10-14	✔	13,46 €
NSU12-16	12	M16x1,5	MBF12-16	✔	13,65 €

**Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...

PM3

Vite senza fine, Acciaio temprato

H3

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata ...

BLHT70

Rinvio angolare a T, da 26 a 128 Nm

SSG1

Ingranaggio dritto Inox, Inox 304L

BOXdh

Box kit di spine cilindriche DIN6325, Box kit - standard DIN 6325

PRZ

Profilo supporto per catena, Profilo a Z ad incastro

PTA100ssEB

Piede snodato con base stampata Ø100, 15000N

BAGSS

Anello di bloccaggio inox, Inox

ZDB

Ingranaggio conico in plastica, 2:1

CLASS

Maniglia a ripresa - maschio, Inox

PP60

Riduttore a ruota e vite senza fine, da

VB

Volantino a 6 lobi, Duroplast - Ottone

Prodotti correlati

MBF

Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi



APBC

Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto