

# Morsetto base universale base a 90° Stock Inx

## NSU Montaggio e regolazione rapidi

- **Morsetto con testa orientabile**
- Possibilità di orientare la testa allentando/serrando la vite a testa fresata prima del montaggio
- Materiale  
inox

### Applicazione


- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

### Accessori



- Da combinare con i manicotti **MBF** (p.18) e gli assi **APBC** (p.17)



Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà        | 1+  | 5+   | 10+          | 20+ |
|------------|-----|------|--------------|-----|
| Sc. Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |     |

| Codice   | Per asse<br>ØA | Filettatura<br>ØM | Utilizzare con<br>manicotto | Stock* | Prezzo unit.<br>da 1 a 4 |
|----------|----------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| NSU8-12  | 8              | M12x1,5           | MBF8-12                     | ✓      | 13,27 €                  |
| NSU10-14 | 10             | M14x1,5           | MBF10-14                    | ✓      | 13,46 €                  |
| NSU12-16 | 12             | M16x1,5           | MBF12-16                    | ✓      | 13,65 €                  |

\*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



NCT  
Giunto di collegamento, Ad angolo fisso




PRF-CHAR-POU  
Attrezzi, Carrello attrezzi



SH4  
Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



VQT  
Chiusura ¼ di giro per bloccaggio, Manopola plastica o inox



PF20  
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 5 Nm



CHAFR-MINI  
Cerniera, A frizione



SH3  
Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



GAL 42  
Rullo per trasportatore, Senza cuscinetti a sfere



PM3  
Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio



DKGS  
Giunto senza gioco Gerwah®, da 0.5 a



FB\_ECO  
Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 4:1



BABpss  
Perno autobloccante, Inox

## Prodotti correlati



MBF  
Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi



APBC  
Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto