



Spur gear coaxial gearbox

Torque up to 85Nm



**NT122
NH122**

- Ratios from 1:1 to 27:1 (other ratios available on request)
- Output backlash: N/A
- Max. input speed: 3000 rpm
- Materials:
 - casing: anodised aluminium
 - input & output: unhardened steel
- Weight: 2.6 kg



Options

- Can be adapted to suit your motor
- Ask for the ratio you require
- Also see NT121, NH121
- keyway conforms to DIN 6885



Output face

OUTPUT TORQUE (In Nm, values given as a guide only)

Ratios	10:1	12:1	15:1	18:1	24:1	8:1
3000	32	32	32	32	32	32
2000	36	36	36	36	36	36
1000	42	42	42	42	42	42
500	49	49	49	49	49	49
200	54	54	54	54	54	54
100	61	61	61	61	61	61
50	73	73	73	73	73	73
20	85	85	85	85	85	85

**Large choice of
reduction ratios!
Up to 27:1**

DISCOUNTS

Qty.	1+	2+	4+	6+
Disc.	List	-15%	-20%	On request

Part number	Ratios	Max. input speed (rpm)	Max. output speed (rpm)	Efficiency at 1000 rpm	Module	Direction of input/output rotation	Price each
NT122-10 NH122-10	10:1	3000	300	88%	Opposite	1 097,17 €	On request
NT122-12 NH122-12	12:1	3000	250	88%	Opposite	1 097,17 €	
NT122-15 NH122-15	15:1	3000	200	88%	Opposite	1 097,17 €	
NT122-18 NH122-18	18:1	3000	166	88%	Opposite	1 097,17 €	
NT122-24 NH122-24	24:1	3000	125	88%	Opposite	1 097,17 €	
NT122-27 NH122-27	27:1	3000	111	88%	Opposite	1 097,17 €	
NT122-SP NH122-SP	1:1 - 27:1	Special ratios from 1:1 to 27:1				1 164,96 €	

Dimensions in mm

Altri prodotti...



SLBE
Pistoncino a molla,
Anello distanziatore
per pistoncino a molla
SLB



GLT3-46A
Guide telescopiche
acciaio con
ammortizzatore,
Estensione totale



NPTR_M
Morsetto con
maniglia, Regolabile



PSG15
Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
20NCD2 cementato
temprato



SH0
Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Acciaio 20NCD2



M1
Ruota per vite senza
fine, Bronzo



LC
Limitatore di coppia
ad attrito, 190 a 1800
Nm




CHM90
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
540 Nm



NANO
Variatore di velocità
3A, 3 A



GSI
Molla a gas inox, Inox



RPP
Piastra di giunzione
per cinghia RPP, RPP5



SER69K
Chiusura 1/4 di giro
per agroalimentare,
Inox

Prodotti correlati



NT121
Riduttore coassiale a
treni paralleli, da 20 a
68 Nm - a treni paral...



NT92
Riduttore coassiale a
treni paralleli, da 15 a
40 Nm - a treni paral...