

NTM_{DL}

Blackened steel finish

Material

- Screw : steel (class 10.9)
- Tip : Delrin


Info.

The tip is fitted into the screw.
These screws are designed to lock or gently hold screws, axles, shafts or other components with a high quality surface finish.



NEW!


Delrin tip



DISCOUNTS

Qty	1+	20+	30+	40+	60+	100+	300+
Disc. Prix	-10%	-15%	-20%	-25%	-45%	On request	

Part number	ØD	ØD1	L	SW	Price each 1 to 19
NTM4-7/DL	M4	2	7	2	2,78 €
NTM4-9/DL	M4	2	9	2	2,78 €
NTM4-11/DL	M4	2	11	2	2,78 €
NTM4-13/DL	M4	2	13	2	2,78 €
NTM4-17/DL	M4	2	17	2	2,78 €
NTM4-31/DL	M4	2	31	2	6,70 €
NTM4-41/DL	M4	2	41	2	6,85 €
NTM5-9/DL	M5	3	9	2,5	2,57 €
NTM5-11/DL	M5	3	11	2,5	2,57 €
NTM5-13/DL	M5	3	13	2,5	2,57 €
NTM5-17/DL	M5	3	17	2,5	2,57 €
NTM5-21/DL	M5	3	21	2,5	2,78 €
NTM5-31/DL	M5	3	31	2,5	7,21 €
NTM5-41/DL	M5	3	41	2,5	7,32 €



Part number	ØD	ØD1	L	SW	Price each 1 to 19
NTM6-11/DL	M6	3,5	11,3	3	2,57 €
NTM6-13/DL	M6	3,5	13,3	3	2,57 €
NTM6-17/DL	M6	3,5	17,3	3	2,78 €
NTM6-21/DL	M6	3,5	21,3	3	2,78 €
NTM6-26/DL	M6	3,5	26,3	3	2,92 €
NTM6-41/DL	M6	3,5	41,3	3	7,37 €
NTM6-51/DL	M6	3,5	51,3	3	7,51 €
NTM6-61/DL	M6	3,5	61,3	3	7,57 €
NTM8-13/DL	M8	5	13,6	4	2,92 €
NTM8-17/DL	M8	5	17,6	4	2,92 €
NTM8-21/DL	M8	5	21,6	4	2,97 €
NTM8-26/DL	M8	5	26,6	4	3,19 €
NTM8-33/DL	M8	5	33,6	4	3,60 €
NTM8-51/DL	M8	5	51,6	4	7,21 €
NTM8-61/DL	M8	5	61,6	4	7,32 €
NTM8-81/DL	M8	5	81,6	4	7,37 €
NTM10-18/DL	M10	6,5	17,9	5	3,49 €
NTM10-22/DL	M10	6,5	21,9	5	3,60 €
NTM10-27/DL	M10	6,5	26,9	5	3,66 €
NTM10-34/DL	M10	6,5	33,9	5	4,22 €
NTM10-42/DL	M10	6,5	41,9	5	4,84 €
NTM10-52/DL	M10	6,5	51,9	5	7,32 €
NTM10-62/DL	M10	6,5	61,9	5	7,42 €
NTM10-82/DL	M10	6,5	81,9	5	7,51 €
NTM12-22/DL	M12	8	22,1	6	4,06 €
NTM12-27/DL	M12	8	27,1	6	4,22 €
NTM12-34/DL	M12	8	34,1	6	4,59 €
NTM12-42/DL	M12	8	42,1	6	5,16 €
NTM12-52/DL	M12	8	52,1	6	5,92 €
NTM12-62/DL	M12	8	62,1	6	7,57 €
NTM12-82/DL	M12	8	82,1	6	7,73 €


Altri prodotti...



PV2R
Braccio portaventosa orientabile, Serraggio rinforzato



TCL-ECL
Piede massiccio per carichi pesanti, Dado di regolazione




IN1
Ingranaggio interno, Plastica lavorata (delrin)



GGP
Vite ad alette, Tecnopolimero con inserto in acciaio



WINGbrEcrou
Dado ad alette per serraggio manuale DIN315, Ottone DIN 315




CXS
Anello di arresto esterno DIN471, esterno DIN 471



ACLERP
Rulliera, Senza guida laterale



PRF_GAL
Rotella per profilo alluminio, Rotella liscia




RBG
Ruota, Rivestimento in gomma - nucleo in polipropilene



BH01
Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio : pressione e colla



PTMR
Telescopico furniture foot, threaded stud



M1
Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)

Prodotti correlati



NTMbr
Grano punta in ottone, punta in ottone



NTM
Grano punta in nylon, punta in nylon