

Indicatore digitale di posizione

Stock

OP3DX OP3SX

Quadrante a 4 cifre

- Quadrante a 4 cifre (cifra rossa per indicare i decimi o i centesimi), con lettura fino a 9999
- Indicatore di posizione ad albero cavo
- Indicatore a 4 cifre per messa a punto e lettura diretta di uno spostamento (o di un angolo) ottenuto grazie alla rotazione di un albero di comando
- Cassa in policarbonato non infiammabile. Protezione IP64. Temperatura max. 80°C.
- Colore: arancione
- Altezza delle cifre 5mm
- Foro standard dell'albero 14:7, altri fori più piccoli da 14mm con boccola di riduzione

Inox
su richiesta



Opzioni

- Modello con parti metalliche in inox
- Perno di arresto ø 6mm




Assemblaggio

- Inserire l'indicatore attraverso l'albero cavo verificando che il nipplo d'ancoraggio entri nel foro diam. 5mm predisposto. Posizionare lo strumento sul livello iniziale (zero) e bloccare la vite di fissaggio




Guarnizione antipolvere



Flangia distanziatrice
OP3-BE



OP3DX OP3SX



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	5+	+10
	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Vista	Passo (mm)	Indicazione dopo un giro (mm)	Velocità maxi. (t/min)	Direzione conteggio	Stock*	Prezzo unit da 1 a 4
OP3-A10-DX	A	1	001 0	300	orario	✓	69,41 €
OP3-A20-DX	A	2	002 0	300	orario	✓	69,41 €
OP3-A40-DX	A	4	004 0	250	orario	✓	69,41 €
OP3-A50-DX	A	5	005 0	200	orario	✓	69,41 €
OP3-A100-DX	A	10	010 0	150	orario	✓	69,41 €
OP3-B10-DX	B	1	001 0	300	orario	✓	69,41 €
OP3-B20-DX	B	2	002 0	300	orario	✓	69,41 €
OP3-B40-DX	B	4	004 0	250	orario	✓	69,41 €
OP3-B50-DX	B	5	005 0	200	orario	-	69,41 €
OP3-B100-DX	B	10	010 0	150	orario	-	69,41 €
OP3-A10-SX	A	1	001 0	300	anti-orario	✓	69,41 €
OP3-A20-SX	A	2	002 0	300	anti-orario	-	69,41 €
OP3-A40-SX	A	4	004 0	250	anti-orario	✓	69,41 €
OP3-A50-SX	A	5	005 0	200	anti-orario	-	69,41 €
OP3-A100-SX	A	10	010 0	150	anti-orario	✓	69,41 €
OP3-B10-SX	B	1	001 0	300	anti-orario	-	69,41 €
OP3-B20-SX	B	2	002 0	300	anti-orario	-	69,41 €
OP3-B40-SX	B	4	004 0	250	anti-orario	-	69,41 €
OP3-B50-SX	B	5	005 0	200	anti-orario	-	69,41 €
OP3-B100-SX	B	10	010 0	150	anti-orario	-	69,41 €
Distanziatrice							
OP3-BE	-	-	-	-	-	-	14,74 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



RCC_RCX
Rondella sferica -
DIN6319, concava




RFV50
Riduttore inox a ruota
e vite senza fine, fino
a 80 Nm



ZG3
Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)



ACAss
Albero scanalato Inox
304, Inox



B
Ingranaggio conico -
Acciaio 60C40, 1:1



NCT
Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso



PSG155
Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 303



UCP_PBT
Cuscinetto ritto
polimero inox,
polimero e inox



BMM
Manopola, zigrinata



S_2RS
Cuscinetto radiale a
sfere, Inox



SSG0
Ingranaggio dritto
Inox, Inox 304L



CLG1
Ingranaggio dritto in
plastica stampata ,
Nylon stampato

Prodotti correlati



OP3_14_06
Accessorio per
indicatori, Boccola di
riduzione



OPFL_OPPI
Accessorio per
indicatori, Flangia
blocco albero



LFM
Vite trapezoidale
acciaio, Acciaio
semiduro - 1 filetto



VPRA_M
Volantino con
impugnatura, Plastica
termoindurente -
Mozzo:acciaio z...