

Indicatore digitale di posizione


OP6DX
OP6SX

Quadrante a **5 cifre**

- Quadrante a 5 cifre (cifra rossa per indicare i decimi o i centesimi), con lettura fino a 99999
- Indicatore di posizione ad albero cavo
- Indicatore a 5 cifre per messa a punto e lettura diretta di uno spostamento (o di un angolo) ottenuto grazie alla rotazione di un albero di comando
- Cassa in policarbonato non infiammabile. Protezione IP64. Temperatura max. 80°C
- Colore: arancione
- Altezza delle cifre 6mm.
- Foro standard dell'albero 20:7, altri fori più piccoli di 20mm con boccola di riduzione



Guarnizione antipolvere




Opzioni

- Modello con parti metalliche in inox

Assemblaggio

- Inserire l'indicatore attraverso l'albero cavo verificando che il nipplo entri nel foro diam. 6mm predisposto. Posizionare lo strumento sul livello iniziale (zero) e bloccare la vite di fissaggio



**NUOVI
SCONTI**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	15+	25+
Sc. Prezzo	-6%	-12%	-20%	Su richiesta	

Riferimenti	Vista	Passo (mm)	Indicazione dopo un giro (mm)	Velocità max. (g/min)	Direzione di conteggio	Prezzo unit. da 1 a 4
OP6-A10-DX	A	1	001 0	300	orario	64,16 €
OP6-A20-DX	A	2	002 0	300	orario	64,16 €
OP6-A40-DX	A	4	004 0	200	orario	64,16 €
OP6-A50-DX	A	5	005 0	200	orario	64,16 €
OP6-A100-DX	A	10	010 0	150	orario	64,16 €
OP6-B10-DX	B	1	001 0	300	orario	64,16 €
OP6-B20-DX	B	2	002 0	300	orario	64,16 €
OP6-B40-DX	B	4	004 0	200	orario	64,16 €
OP6-B50-DX	B	5	005 0	200	orario	64,16 €
OP6-B100-DX	B	10	010 0	150	orario	64,16 €
OP6-A10-SX	A	1	001 0	300	anti-orario	64,16 €
OP6-A20-SX	A	2	002 0	300	anti-orario	64,16 €
OP6-A40-SX	A	4	004 0	200	anti-orario	64,16 €
OP6-A50-SX	A	5	005 0	200	anti-orario	64,16 €
OP6-A100-SX	A	10	010 0	150	anti-orario	64,16 €
OP6-B10-SX	B	1	001 0	300	anti-orario	64,16 €
OP6-B20-SX	B	2	002 0	300	anti-orario	64,16 €
OP6-B40-SX	B	4	004 0	200	anti-orario	64,16 €
OP6-B50-SX	B	5	005 0	200	anti-orario	64,16 €
OP6-B100-SX	B	10	010 0	150	anti-orario	64,16 €

Altri prodotti...



AT5-25ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT5 al...



KGS

Vite a ricircolo di sfere al metro, Vite a sfere rullata, al metro




GBMz

Dado per vite a sfere, Dado cilindrico a circuiti multipli



HSE-HSB

Distanziatore esagonale, Ottone



MR_MMR

Crema di ingranaggio sezione metrica, Acciaio




CABPVC

Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente, Acciaio galvanizzato ...



EML

Volantino a lobi, Dado monoblocco



FRss

Inseri filettati, Inox



BCM_HPBT

Spazzola cilindrica modulare, Filo poliestere PBT



PW_PWG25

Ruota di precisione, Bronzo



SDA

Pistoncino a molla - Supporto, fissaggio parallelo alla



ACL-PL

Elementi di giunzione, Piastra di fissaggio - 86x86 mm

Prodotti correlati



OP3_14_06

Accessorio per indicatori, Boccola di riduzione



OPFL_OPPI

Accessorio per indicatori, Flangia blocco albero



LFM

Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 1 filetto



SHA_PTR

Volantino pieno, Poliammide