

Digital position indicator

OP7DX
OP7SX

5 digit display

- 5 digit display (red digit displays tenths, black digit displays hundredth), displays up to 99999

- Shaft driven position indicator

- 5 digit display to display and control a linear movement (or an angle) that is driven by a rotating control shaft.

- Non-flammable shock-proof polycarbonate housing

- Max temperature: 80 °C

- Couleur : orange

- Height of digits: 6 mm with


- Trou standard de l'arbre 20H7, autres trous plus petits que 20mm avec douille de réduction

Stainless steel version on request

Avantages

- Interchangeable with the OP6 but with a smaller, more compact shape.

- The overall height of the OP7 fitted with the OP6-FL locking clamp is the same as the OP6




OP7DX OP7SX

Options

- Version with stainless steel parts available

Assembly

- Insert the indicator on to the shaft ensuring that the anti-rotation pin is inserted into the 6mm hole that should have been drilled previously. Reset the display to zero and secure the fixing screw.



View A



View B

DISCOUNTS

Qty	1+	5+	10+	15+	25+
Disc.	List	-6%	-12%	-20%	On request

Part number	View	Pitch (mm)	Display after one turn (mm)	Max. speed (rpm)	Counting direction	Price each 1 to 4
OP7-A10-DX	A	1	001 0	300	clockwise	66,61 €
OP7-A20-DX	A	2	002 0	300	clockwise	66,61 €
OP7-A40-DX	A	4	004 0	200	clockwise	66,61 €
OP7-A50-DX	A	5	005 0	200	clockwise	66,61 €
OP7-A100-DX	A	10	010 0	150	clockwise	66,61 €
OP7-B10-DX	B	1	001 0	300	clockwise	66,61 €
OP7-B20-DX	B	2	002 0	300	clockwise	66,61 €
OP7-B40-DX	B	4	004 0	200	clockwise	66,61 €
OP7-B50-DX	B	5	005 0	200	clockwise	66,61 €
OP7-B100-DX	B	10	010 0	150	clockwise	66,61 €
OP7-A10-SX	A	1	001 0	300	anticlockwise	66,61 €
OP7-A20-SX	A	2	002 0	300	anticlockwise	66,61 €
OP7-A40-SX	A	4	004 0	200	anticlockwise	66,61 €
OP7-A50-SX	A	5	005 0	200	anticlockwise	66,61 €
OP7-A100-SX	A	10	010 0	150	anticlockwise	66,61 €
OP7-B10-SX	B	1	001 0	300	anticlockwise	66,61 €
OP7-B20-SX	B	2	002 0	300	anticlockwise	66,61 €
OP7-B40-SX	B	4	004 0	200	anticlockwise	66,61 €
OP7-B50-SX	B	5	005 0	200	anticlockwise	66,61 €
OP7-B100-SX	B	10	010 0	150	anticlockwise	66,61 €

Dimensions in mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Altri prodotti...



RJA11_27

Guarnizione in gomma, Diverso dall'aggancio



CHAu

Cerniera ad avvitare, 270°



NT121

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 20 a 68 Nm - a treni paral...



WTM

Rondella per serraggio - DIN6340, Acciaio



G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



SBF

Open flange bearing unit for food industry, cover



CQA30

Accessori per slitta di regolazione miniatura, 30



HK

Accessorio di serraggio manuale, Serraggio manuale LRX



VTLM

Volantino a 3 lobi, Poliammide - Acciaio



LINK64

Motoriduttore AC sincrono, da 1.3 a



FBL4004_K7

Spazzola al metro fibre PA6 da Ø0,3 a



RMSA

Deceleratore, Regolabile

Prodotti correlati



OP3_14_06

Accessorio per indicatori, Boccola di riduzione



OPFL_OPPM

Accessorio per indicatori, Flangia blocco albero



OP6

Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 5 cifre



OPFL_OPPM

Accessorio per indicatori, Pomello di manovra