

Digital position indicator

OP7DX OP7SX

5 digit display

- 5 digit display (red digit displays tenths, black digit displays hundredth), displays up to 99999

- Shaft driven position indicator

- 5 digit display to display and control a linear movement (or an angle) that is driven by a rotating control shaft.

- Non-flammable shock-proof polycarbonate housing

- Max temperature: 80 °C

- Couleur : orange

- Height of digits: 6 mm with


- Trou standard de l'arbre 20H7, autres trous plus petits que 20mm avec douille de réduction

Stainless steel version on request

Avantages

- Interchangeable with the OP6 but with a smaller, more compact shape.

- The overall height of the OP7 fitted with the OP6-FL locking clamp is the same as the OP6




OP7DX OP7SX

Options

- Version with stainless steel parts available

Assembly

- Insert the indicator on to the shaft ensuring that the anti-rotation pin is inserted into the 6mm hole that should have been drilled previously. Reset the display to zero and secure the fixing screw.



View A



View B

DISCOUNTS

Qty	1+	5+	10+	15+	25+
Disc.	List	-6%	-12%	-20%	On request

Part number	View	Pitch (mm)	Display after one turn (mm)	Max. speed (rpm)	Counting direction	Price each 1 to 4
OP7-A10-DX	A	1	001 0	300	clockwise	66,61 €
OP7-A20-DX	A	2	002 0	300	clockwise	66,61 €
OP7-A40-DX	A	4	004 0	200	clockwise	66,61 €
OP7-A50-DX	A	5	005 0	200	clockwise	66,61 €
OP7-A100-DX	A	10	010 0	150	clockwise	66,61 €
OP7-B10-DX	B	1	001 0	300	clockwise	66,61 €
OP7-B20-DX	B	2	002 0	300	clockwise	66,61 €
OP7-B40-DX	B	4	004 0	200	clockwise	66,61 €
OP7-B50-DX	B	5	005 0	200	clockwise	66,61 €
OP7-B100-DX	B	10	010 0	150	clockwise	66,61 €
OP7-A10-SX	A	1	001 0	300	anticlockwise	66,61 €
OP7-A20-SX	A	2	002 0	300	anticlockwise	66,61 €
OP7-A40-SX	A	4	004 0	200	anticlockwise	66,61 €
OP7-A50-SX	A	5	005 0	200	anticlockwise	66,61 €
OP7-A100-SX	A	10	010 0	150	anticlockwise	66,61 €
OP7-B10-SX	B	1	001 0	300	anticlockwise	66,61 €
OP7-B20-SX	B	2	002 0	300	anticlockwise	66,61 €
OP7-B40-SX	B	4	004 0	200	anticlockwise	66,61 €
OP7-B50-SX	B	5	005 0	200	anticlockwise	66,61 €
OP7-B100-SX	B	10	010 0	150	anticlockwise	66,61 €

Dimensions in mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Altri prodotti...



DOMI50

Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



UCFL_SS

Cuscinetto a flangia ovale tutto inox, Inox



LVT

Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere



SLV

Attrezzo di bloccaggio a leva verticale, A leva verticale - inox



TCL-ECL

Piede massiccio per carichi pesanti, Vite a registro



PSG2

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



PAT123

Piede snodato con base lamiera Ø123, Ø 123



BPVM

Sfera portante miniatura, Miniatura ad avvitare



BOX-WM

Rondella semplice - DIN125, Valigetta di rondelle acciaio



ABL100005

Spazzola antistatica, Standard



OPFL_OPPM

Accessorio per indicatori, Flangia blocco albero



ESCON

Accessori per variatore di velocità 5A, Cavo USB per connessione PC

Prodotti correlati



OP3_14_06

Accessorio per indicatori, Boccola di riduzione



OPFL_OPPM

Accessorio per indicatori, Flangia blocco albero



OP6

Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 5 cifre



OPFL_OPPM

Accessorio per indicatori, Pomello di manovra