

## Clamping plate and manoeuvring knob OP<sub>FL</sub> OP<sub>PM</sub>

### Clamping plate


- Placed on the back of the indicator.
- Allows shaft to be blocked in desired position
- Can be secured in positions **A** or **B**.
- Materials: Zirtel® and zamak

### Manoeuvring knob

- The knob attaches directly to the indicator shaft
- Allows manual operation of the position indicator
- An adhesive sticker attached to the knob indicates the direction in which to turn to increase or decrease the displayed value
- Material: anodised black aluminium




**OP-FL**  
Clamping plate




**OP3-FL**



**Manual control knob OP-PM**



**OP6-FL**



### DISCOUNTS

Qty.	1+	5+	10+	15+	25+
Disc.	List	-6%	-12%	-20%	On request

Part number	ØD	ØA	ØB	L	Stock*	Price each 1 to 4
<b>Clamping plate</b>						
OP3-FL	-	-	-	15,0	✓	63,40 €
OP6-FL	-	-	-	15,0	✓	63,40 €
<b>Manual control knob</b>						
OP3-PM	31,8	20	16	17,5	✓	25,38 €
OP6-PM	44,0	30	26	27,5	✓	30,14 €

\*Depending on availability

## Altri prodotti...



BPH

Sfera portante a incastro cilindrico, Forte



BABam

Perno di sollevamento autobloccante, Autobloccante



DBL880

Rotella per catena, Serie 880 e 881



CHARcav

Cerniera a molla, to install



PSG055

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



SRG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da 117,4mm a 128mm



SMS

Ingranaggio conico spiroidale, 1:1



SVR30

Martinetto a vite - Vite rotante, Con madrevite esterna



GPB55

Impugnatura sferica femmina filettata, Inox 304



S20

Supporto corto per manicotto aperto a sfere, Aperto - corto



PRF\_PSA

Rotella per profilo alluminio, Albero per guida



MSP23

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø23 con...

## Prodotti correlati



OP3

Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 4 cifre



OP6

Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 5 cifre



OP7

Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 5 cifre