



- Self locking nut
- Conforms to DIN 7967
- Stainless steel A2

Advantages

- Self locking on threaded shafts



NEW!



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	11+
Disc.	List	-10%	On request

Part number	For thread ØD	M	E	S	Qty per box	Price each	
						1	5
PAL-M4/B	M4	4,65	7,66	7	500	24,06 €	
PAL-M5/B	M5	5	8,79	8	500	32,93 €	
PAL-M6/B	M6	6	11,05	10	200	16,65 €	
PAL-M8/B	M8	8	14,38	13	100	19,69 €	
PAL-M10/B	M10	10	16,64	15	100	13,80 €	
PAL-M12/B	M12	12	20,03	18	100	18,61 €	

Altri prodotti...




MDB_MTB
Ingranaggio conico in
plastica stampata, 2:1




EKG5
Giunto senza gioco
Gerwah®, da 0.5 a
35Nm



VBFP
Volantino a 6 lobi -
boccola passante,
Duroplast - Inox



SBS_M
Catena semplice al
metro, Inox



MO
Coppia ruota e vite
senza fine, Plastica
lavorata (delrin)



Q7
Cuscinetto obliquo a
sfere, Acciaio



PPRss
Piastrina con anello,
Inox



RTE
Rotex®, elastico,
Alluminio



CHA35
Cerniera ad avvitare,
Hinge



PRF_PL_9090
Elementi di giunzione,
Piastra di fissaggio -
90x90 mm




UTKpwc
Guida lineare
Utilitrack®, Ruota a V
- rivestimento




BAN
Connettore / supporto
per profili alluminio,
Regolabile

Prodotti correlati



CXS
Anello di arresto
esterno DIN471,
esterno DIN 471



CYS
Anello di arresto
interno DIN472,
interno DIN 472



BFA
Anelli d'arresto per
alberi, Anello tipo E