



- Self locking nut
- Conforms to DIN 7967
- Stainless steel A2

Advantages

- Self locking on threaded shafts



NEW!



DISCOUNTS


Qty	1+	6+	11+
Disc.	List	-10%	On request

Part number	For thread ØD	M	E	S	Qty per box	Price each	
						1	5
PAL-M4/B	M4	4,65	7,66	7	500	24,06 €	
PAL-M5/B	M5	5	8,79	8	500	32,93 €	
PAL-M6/B	M6	6	11,05	10	200	16,65 €	
PAL-M8/B	M8	8	14,38	13	100	19,69 €	
PAL-M10/B	M10	10	16,64	15	100	13,80 €	
PAL-M12/B	M12	12	20,03	18	100	18,61 €	

Altri prodotti...



NSKB
Guida mini Drylin® N,
Rail end cap



H1
Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Plastica lavorata



UCF_PBT
Cuscinetto a flangia
quadrata polimero
inox, Polimero e inox



BVR
Battute a vite
regolabile, Acciaio



RFK48C
Riduttore ipoide inox,
fino a 350 Nm



PRZ
Profilo supporto per
catena. Profilo a Z ad
incastro



BLHB60
Rinvio angolare, fino a
70 Nm



BPVM
Sfera portante
avvitabile miniatura,
Miniatura ad avvitare



VTHbr
Vite a testa esagonale
- DIN933, Ottone



YG3
Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio
35NCD6




SH0
Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata



PPG
Pistoncino a molla,
Con flangia di
fissaggio orizzontale

Prodotti correlati



CXS
Anello di arresto
esterno DIN471,
esterno DIN 471



CYS
Anello di arresto
interno DIN472,
interno DIN 472



BFA
Anelli d'arresto per
alberi, Anello tipo E