



- Self locking nut
- Conforms to DIN 7967
- Stainless steel A2

Advantages

- Self locking on threaded shafts



NEW!



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	11+
Disc.	List	-10%	On request

Part number	For thread ØD	M	E	S	Qty per box	Price each	
						1	5
PAL-M4/B	M4	4,65	7,66	7	500	24,06 €	
PAL-M5/B	M5	5	8,79	8	500	32,93 €	
PAL-M6/B	M6	6	11,05	10	200	16,65 €	
PAL-M8/B	M8	8	14,38	13	100	19,69 €	
PAL-M10/B	M10	10	16,64	15	100	13,80 €	
PAL-M12/B	M12	12	20,03	18	100	18,61 €	

Altri prodotti...



Ruota, Poliammide



Volantino a lobi,
Poliammide




Indexing plunger with
cam, with cam



Ingranaggio conico in
plastica stampata, 1:1



Pignone tendicatena,
Per ambienti
aggressivi



Cavo di fissaggio,
Acciaio galvanizzato



Pattino Drylin® W,
Pattino



Ingranaggio conico
inox, 1:1



, 12.7mm (DIN 08B-1)



Volantino a 6 lobi
filettato,
Tecnopolimero - Inox




Morsetto porta
fotocellule, Regolabile



Mini martinetto
motorizzato 1A, 1
ampere

Prodotti correlati



Anello di arresto
esterno DIN471,
esterno DIN 471



Anello di arresto
interno DIN472,
interno DIN 472



Anelli d'arresto per
alberi, Anello tipo E