



- Self locking nut
- Conforms to DIN 7967
- Stainless steel A2

Advantages

- Self locking on threaded shafts



NEW!



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	11+
Disc.	List	-10%	On request

Part number	For thread ØD	M	E	S	Qty per box	Price each	
						1	5
PAL-M4/B	M4	4,65	7,66	7	500	24,06 €	
PAL-M5/B	M5	5	8,79	8	500	32,93 €	
PAL-M6/B	M6	6	11,05	10	200	16,65 €	
PAL-M8/B	M8	8	14,38	13	100	19,69 €	
PAL-M10/B	M10	10	16,64	15	100	13,80 €	
PAL-M12/B	M12	12	20,03	18	100	18,61 €	

Altri prodotti...



PPG

Pistoncino a molla,
Con flangia di
fissaggio orizzontale




CDP

Boccola di
posizionamento,
Acciaio



NPR

Morsetto porta
catarifrangente,



RPP

Piastra di giunzione
per cinghia RPP, RPP5



TCLar

Tenditore per catena
automatico, Con
pattino largo



BLHT50

Rinvio angolare a T,
da 11.50 a 30 Nm



HLC24

Rinvio angolare a
dentatura spiroidale,
Fino a 78Nm



SSDB

Ingranaggio conico
inox, 2:1




PT880

Pignone di trazione,
Serie 880



PSG25

Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
35NCD6 pretrattato



G0


Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



BFdII


Boccola di fermo per
perno ad innesto,
Acciaio nichelato

Prodotti correlati



CXS

Anello di arresto
esterno DIN471,
esterno DIN 471



CYS

Anello di arresto
interno DIN472,
interno DIN 472



BFA

Anelli d'arresto per
alberi, Anello tipo E