

- **Piede snodato:** +/- 4° rispetto all'asse
- **Materiali:**
 - Base e asta: inox 1.4301 (304)
 - Soletta: gomma vulcanizzata NBR 80 shore
- Base Ø123mm


Applicazioni

- Arredamento per laboratorio
- Industria medicale e agroalimentare

Attenzione

- Il carico statico indicato è calcolato a metà della lunghezza dell'asta.
- In caso di vibrazioni o in presenza di carichi dinamici, tale valore è inferiore

NUOVO!



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	S	B	ØD	A/F	M	G	H	Carico statico (N)	Prezzo unit.	
									Stock*	da 1 a 5
PAT123-16-100/SS	7	100	123	13	M16	23,5	137	20000	✓	63,99 €
PAT123-16-150/SS	7	150	123	13	M16	23,5	187	20000	-	66,49 €
PAT123-16-175/SS	7	175	123	13	M16	23,5	212	20000	✓	69,85 €
PAT123-20-100/SS	7	100	123	17	M20	23,5	137	20000	-	66,64 €
PAT123-20-150/SS	7	150	123	17	M20	23,5	187	20000	-	67,15 €
PAT123-20-200/SS	7	200	123	17	M20	23,5	237	20000	✓	69,14 €
PAT123-24-100/SS	7	100	123	20	M24	23,5	138	20000	✓	67,78 €
PAT123-24-150/SS	7	150	123	20	M24	23,5	188	20000	-	69,14 €
PAT123-24-200/SS	7	200	123	20	M24	23,5	238	20000	-	71,63 €
PAT123-30-150/SS	7	150	123	26	M30	23,5	188	20000	-	77,90 €
PAT123-30-200/SS	7	200	123	26	M30	23,5	238	20000	-	86,02 €
PAT123-30-250/SS	7	250	123	26	M30	23,5	288	20000	-	92,75 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Vite ad alette
Hygienic Usit®, Inox




AC156-157
Riscontro per chiusura
a leva rigida ad
anello, 25.5mm




RAGFLOWsupport
Accessori per rotaia a
rulli Floway2®, Roller
track support



CFF
Testa a snodo
femmina DIN
ISO12240-4, Acciaio /
bronzo



Q3
Cuscinetto a doppia
corona di sfere,
Obliquo - Acciaio



RDE-W
Rondella di tenuta
Hygienic Usit®, Inox -
EPDM bianco



F7-SF-SM
Visualizzatore
multifunzione,
Supporto - montaggio
ortogonale



PRF_ART
Cerniere e giunti, Con
maniglia di serraggio



STC
Deceleratore, Ghiera
d'arresto



CHA
Cerniera, Robusta -
Apertura 180°



BPHF
Sfera portante, Forte



PLS
Distanziatore
cilindrico, Inox 303

Prodotti correlati