

- **Piede snodato:** +/- 4° rispetto all'asse
- **Materiali:**
 - Base e asta: inox 1.4301 (304)
 - Soletta: gomma vulcanizzata NBR 80 shore
- Base Ø123mm


Applicazioni

- Arredamento per laboratorio
- Industria medicale e agroalimentare

Attenzione

- Il carico statico indicato è calcolato a metà della lunghezza dell'asta.
- In caso di vibrazioni o in presenza di carichi dinamici, tale valore è inferiore

NUOVO!



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta


Codice	S	B	ØD	A/F	M	G	H	Carico statico (N)	Prezzo unit.	
									Stock*	da 1 a 5
PAT123-16-100/SS	7	100	123	13	M16	23,5	137	20000	✓	63,99 €
PAT123-16-150/SS	7	150	123	13	M16	23,5	187	20000	-	66,49 €
PAT123-16-175/SS	7	175	123	13	M16	23,5	212	20000	✓	69,85 €
PAT123-20-100/SS	7	100	123	17	M20	23,5	137	20000	-	66,64 €
PAT123-20-150/SS	7	150	123	17	M20	23,5	187	20000	-	67,15 €
PAT123-20-200/SS	7	200	123	17	M20	23,5	237	20000	✓	69,14 €
PAT123-24-100/SS	7	100	123	20	M24	23,5	138	20000	✓	67,78 €
PAT123-24-150/SS	7	150	123	20	M24	23,5	188	20000	-	69,14 €
PAT123-24-200/SS	7	200	123	20	M24	23,5	238	20000	-	71,63 €
PAT123-30-150/SS	7	150	123	26	M30	23,5	188	20000	-	77,90 €
PAT123-30-200/SS	7	200	123	26	M30	23,5	238	20000	-	86,02 €
PAT123-30-250/SS	7	250	123	26	M30	23,5	288	20000	-	92,75 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



TBEBASE10
Economic mini-table
with trapezoidal
leadscrew, 1kg




PRFbou
Sistema di chiusura,
Pulsante apriporta di
emergenza



KITdog
Kit di motorizzazione
24V, Ruota e vite
senza fine



EML
Volantino a lobi, Dado
monoblocco



TBV
Tavola di
posizionamento
verticale manuale,
12kg



PRF_CLIP_45
Clip di fissaggio per
cavi per profili
alluminio, Per
canalina di ca...



PAP
Maniglia e battuta per
porta, Maniglia
ergonomica



PDD
Pressore a molla
sensore di
rilevamento, Con asta
di comando per int...



PRF_ART
Cerniere e giunti,
Standard



ES
Simple support base
(bipod), Plastic



NSKB
Guida mini Drylin® N,
Rail end cap



ZBconique
Ingranaggio conico in
plastica, 1:1

Prodotti correlati