Piede snodato con base stampata

Carico massimo fino a 12 000N — PAT85ss

- ***Piede snodato**: +/- 4° rispetto all'asse*
- *Materiali:*
  Base e stelo: inox 1.4301 (304)
  Disco: gomma vulcanizzata NBR 80 shore
- *Base Ø85mm*




Applicazioni

- *Arredamento per laboratorio*
- *Industria medicale e agroalimentare*

Attenzione

- *Il carico statico indicato è calcolato a metà della lunghezza dello stelo. In caso di vibrazioni o in presenza di carichi dinamici, tale valore è inferiore*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	S	B	ØD	A/F	M	G	H	Carico statico (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
PAT85-16-100/SS	7	100	85	13	M16	16	130	12000	✔	56,17 €
PAT85-16-150/SS	7	150	85	13	M16	16	180	12000	-	59,09 €
PAT85-16-175/SS	7	175	85	13	M16	16	205	12000	✔	61,97 €
PAT85-20-100/SS	7	100	85	17	M20	16	130	12000	-	59,09 €
PAT85-20-150/SS	7	150	85	17	M20	16	180	12000	✔	61,80 €
PAT85-20-200/SS	7	200	85	17	M20	16	230	12000	-	63,71 €

**Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm*

Piede snodato con base stampata

PAT123SS — Carico massimo fino a 20 000N

- ***Piede snodato: +/- 4° rispetto all'asse***
- *Materiali:*
  Base e stelo: inox 1.4301 (304)
  Disco: gomma vulcanizzata NBR 80 shore
- *Base Ø123mm*




NUOVO !

Applicazioni

- *Arredamento per laboratorio*
- *Industria medicale e agroalimentare*

Attenzione

- *Il carico statico indicato è calcolato a metà della lunghezza dello stelo. In caso di vibrazioni o in presenza di carichi dinamici, tale valore è inferiore*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	S	B	ØD	A/F	M	G	H	Carico statico (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
PAT123-16-100/SS	7	100	123	13	M16	23,5	137	20000	✔	74,97 €
PAT123-16-150/SS	7	150	123	13	M16	23,5	187	20000	-	77,91 €
PAT123-16-175/SS	7	175	123	13	M16	23,5	212	20000	✔	81,83 €
PAT123-20-100/SS	7	100	123	17	M20	23,5	137	20000	-	78,07 €
PAT123-20-150/SS	7	150	123	17	M20	23,5	187	20000	-	78,68 €
PAT123-20-200/SS	7	200	123	17	M20	23,5	237	20000	✔	81,02 €
PAT123-24-100/SS	7	100	123	20	M24	23,5	138	20000	-	79,42 €
PAT123-24-150/SS	7	150	123	20	M24	23,5	188	20000	-	81,02 €
PAT123-24-200/SS	7	200	123	20	M24	23,5	238	20000	-	83,93 €
PAT123-30-150/SS	7	150	123	26	M30	23,5	188	20000	-	91,28 €
PAT123-30-200/SS	7	200	123	26	M30	23,5	238	20000	-	100,79 €
PAT123-30-250/SS	7	250	123	26	M30	23,5	288	20000	-	108,70 €

**Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm*