

Cuscinetto in plastica



PBGL S/MG
PBss


Resistenza alla corrosione

- Cuscinetto a sfere a contatto radiale
- A norma DIN 625
- Resistenza ai prodotti chimici
- Leggero
- T° d'utilizzo: fino a +100°C
- Senza lubrificazione
- Materiali:
 - Anelli: in poliacetato
 - Sfere: vetro o inox
 - Gabbia: nylon

Vantaggi

- Non richiede manutenzione

Senza
lubrificazione,
più leggero



GL: sfere in vetro



SS: sfere inox

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo -15% -20% Su richiesta			

Codice		Velocità massima (g/min)			Carico statico (daN)	Carico dinamico (daN)	Prezzo unit. da 1 a 5		
Sfere vetro	Sfere Inox	ØA	ØD	B			Sfere vetro	Sfere Inox	
PB623/GL	PB623/SS	3	10	4	4500	3,0	4,5	13,05 €	12,75 €
PB624/GL	PB624/SS	4	13	5	3600	4,0	6,0	12,54 €	12,26 €
PB625/GL	PB625/SS	5	16	5	3050	4,5	6,5	10,64 €	10,41 €
PB626/GL	PB626/SS	6	19	6	2600	5,0	7,0	10,60 €	10,30 €
PB6000/GL	PB6000/SS	10	26	8	1900	9,0	13,0	12,68 €	12,37 €
PB6001/GL	PB6001/SS	12	28	8	1750	11,0	16,0	12,70 €	12,45 €
PB6002/GL	PB6002/SS	15	32	9	1550	13,0	19,0	13,19 €	12,86 €
PB6004/GL	PB6004/SS	20	42	12	1200	20,0	30,0	17,79 €	17,33 €
PB6005/GL	PB6005/SS	25	47	12	1050	24,0	36,0	19,30 €	18,79 €
PB6006/GL	PB6006/SS	30	55	13	900	28,0	42,0	26,14 €	25,51 €
PB6007/GL	PB6007/SS	35	62	14	800	32,0	48,0	41,36 €	40,38 €
PB607/GL	PB607/SS	7	19	6	2600	4,0	6,0	10,02 €	9,80 €
PB608/GL	PB608/SS	8	22	7	2200	5,5	8,0	10,93 €	10,64 €
PB6200/GL	PB6200/SS	10	30	9	1650	13,0	17,0	11,87 €	11,56 €
PB6201/GL	PB6201/SS	12	32	10	1550	15,0	22,0	13,62 €	Su richiesta

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CHM30

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 28 Nm



RJA00_02

Guarnizione in gomma, Da agganciare



PRF_RR

Elementi di giunzione, Piastra di raccordo



ACL-PL

Elementi di giunzione, Piastra di fissaggio - 86x86 mm



R205

Molla per stampi ISO10243, Forte



DCA

Ventosa, silicone



BPHClip

Sfera portante, Anello di fissaggio - montaggio dall'alto



FBL6000_K1

Spazzola al metro fibre PA6 da Ø0,2 a Ø0,3, Poliammide nero 6 - pi...



M

Manicotto per giunto cardanico, Accessori




SUP

Calettatore di bloccaggio autocentrante acciaio,



PRF4545_P


Profilato alluminio per camera bianca, 45 x 45 mm



PPJ

Pistoncino a molla, Con flangia di fissaggio orizzontale

Prodotti correlati



PB

Cuscinetto in plastica, Plastica - materiale sfere : inox



Q6

Cuscinetto radiale a sfere, Acciaio