

Cuscinetto in plastica



PBGL S/MG
PBss


Resistenza alla corrosione

- Cuscinetto a sfere a contatto radiale
- A norma DIN 625
- Resistenza ai prodotti chimici
- Leggero
- T° d'utilizzo: fino a +100°C
- Senza lubrificazione
- Materiali:
 - Anelli: in poliacetato
 - Sfere: vetro o inox
 - Gabbia: nylon

Vantaggi

- Non richiede manutenzione

Senza
lubrificazione,
più leggero



GL: sfere in vetro



SS: sfere inox

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo -15% -20% Su richiesta			

Codice					Velocità massima (g/min)	Carico statico (daN)	Carico dinamico (daN)	Prezzo unit. da 1 a 5	
Sfere vetro	Sfere Inox	ØA	ØD	B			Sfere vetro	Sfere Inox	
PB623/GL	PB623/SS	3	10	4	4500	3,0	4,5	13,05 €	12,75 €
PB624/GL	PB624/SS	4	13	5	3600	4,0	6,0	12,54 €	12,26 €
PB625/GL	PB625/SS	5	16	5	3050	4,5	6,5	10,64 €	10,41 €
PB626/GL	PB626/SS	6	19	6	2600	5,0	7,0	10,60 €	10,30 €
PB6000/GL	PB6000/SS	10	26	8	1900	9,0	13,0	12,68 €	12,37 €
PB6001/GL	PB6001/SS	12	28	8	1750	11,0	16,0	12,70 €	12,45 €
PB6002/GL	PB6002/SS	15	32	9	1550	13,0	19,0	13,19 €	12,86 €
PB6004/GL	PB6004/SS	20	42	12	1200	20,0	30,0	17,79 €	17,33 €
PB6005/GL	PB6005/SS	25	47	12	1050	24,0	36,0	19,30 €	18,79 €
PB6006/GL	PB6006/SS	30	55	13	900	28,0	42,0	26,14 €	25,51 €
PB6007/GL	PB6007/SS	35	62	14	800	32,0	48,0	41,36 €	40,38 €
PB607/GL	PB607/SS	7	19	6	2600	4,0	6,0	10,02 €	9,80 €
PB608/GL	PB608/SS	8	22	7	2200	5,5	8,0	10,93 €	10,64 €
PB6200/GL	PB6200/SS	10	30	9	1650	13,0	17,0	11,87 €	11,56 €
PB6201/GL	PB6201/SS	12	32	10	1550	15,0	22,0	13,62 €	Su richiesta

Dimensioni in mm

Altri prodotti...




G2

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



HRV

Sistema di guida su
binario a V Simple
Select®, Binario con
carrello



CRM

Cremagliera in nylon
stampato, Nylon



PT880

Pignone di trazione,
Serie 880



ESCON

Accessori per
variatore di velocità
5A, Cavo USB per
connessione PC



HBM

Guida su semi-binari,
Boccola di regolazione



BPLF

Sfera portante alta
sporgenza, Leggero



DKN

Giunto a soffietto
Gerwah®, da 0.4 a
10Nm



UGH50

Unità di guida tipo H,
Per martinetti Ø 50



GCL

Guida lineare a sfere -
Sfere inox, Carello -
da 516 N a 8396 N



BOXsap


Box kit di spine
elastiche ISO8752,
Box kit - elastica



CHMR50

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
107 Nm

Prodotti correlati



PB

Cuscinetto in plastica,
Plastica - materiale
sfere : inox



Q6

Cuscinetto radiale a
sfere, Acciaio