



Maniglia a ripresa

Plastica

PCLAT
PCLATSS

- Maniglia a ripresa con asta filettata ed estremità troncoconica a norma DIN78

- Materiali:

Meccanismo: nucleo scanalato in zama

Fissaggi: acciaio classe 5.8 o Inox 303

Maniglia: plastica (poliammide) rinforzata con fibre di vetro


- Finitura: acciaio brunito

- Superficie opaca, grana fine

- Colore: nero

- T° d'utilizzo: da -50°C a +130°C

con asta
filettata



Utilizzo

- Per la ripresa durante il serraggio, sollevare l'impugnatura per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e rimetterla nella posizione iniziale. Rilasciando l'impugnatura la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.

Info.

- H4: leva disinserita

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice		Asta filettata X	H1	L		ØD	ØD1	H
Acciaio	Inox			Acciaio	Inox			
PCLA01T5	PCLA01T5SS	M5	4,0	50	25	10,0	13,0	24,5
PCLA01T6	PCLA01T6SS	M6	4,0	50	50	10,0	13,0	24,5
PCLA02T8	PCLA02T8SS	M8	6,5	60	60	13,5	18,0	28,5
PCLA02T10	PCLA02T10SS	M10	6,5	60	60	13,5	18,0	28,5
PCLA03T10	PCLA03T10SS	M10	10,0	60	60	16,0	21,5	37,0
PCLA04T10	-	M10	10,0	90	-	19,0	25,5	43,0
PCLA04T12	PCLA04T12SS	M12	10,0	90	60	19,0	25,5	43,0
PCLA05T12	-	M12	12,0	90	-	23,0	30,0	49,0
PCLA05T16	PCLA05T16SS	M16	12,0	90	60	23,0	30,0	49,0

Codice		A	H2	H3	H4	A1	B	Stock*	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Inox							Acciaio	Inox	Acciaio	Inox
PCLA01T5	PCLA01T5SS	40	15,0	30,0	33,5	47,0	7,5	✓	✓	9,91 €	13,64 €
PCLA01T6	PCLA01T6SS	40	15,0	30,0	33,5	47,0	7,5	✓	✓	9,91 €	14,67 €
PCLA02T8	PCLA02T8SS	65	17,5	41,5	45,5	75,0	9,5	✓	✓	11,56 €	17,52 €
PCLA02T10	PCLA02T10SS	65	17,5	41,5	45,5	75,0	9,5	✓	✓	11,56 €	17,52 €
PCLA03T10	PCLA03T10SS	80	24,0	53,5	58,0	91,5	11,0	✓	✓	14,27 €	21,77 €
PCLA04T10	-	95	26,0	61,0	66,0	109,0	13,0	✓	-	18,89 €	-
PCLA04T12	PCLA04T12SS	95	26,0	61,0	66,0	109,0	13,0	✓	✓	18,89 €	31,80 €
PCLA05T12	-	110	33,0	72,0	77,0	126,0	15,5	-	-	23,41 €	-
PCLA05T16	PCLA05T16SS	110	33,0	72,0	77,0	126,0	15,5	-	-	23,41 €	37,64 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PT881
Pignone di trazione,
Serie 881



Q6
Cuscinetto radiale a
sfere, Acciaio



HTD5M_25
Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD5 Acciaio



TRM
Cremagliera sezione
circolare, Acciaio -
modulo 1-6



BSM_LOK
Pressore a molla con
esagono incassato,
LONG-LOK - corpo e
spina in ...



CHM30
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
28 Nm



PWC
Inserti filettati, Kit
Powercoil - con o
senza attrezzo di posa



CTZYSS
Antivibrante elastico
inox sgolato, Inox



UCF
Cuscinetto a flangia
quadrata in ghisa,
Ghisa



DOMI30
Accessori di
collegamento, Piastra



BOXbeta
Box kit di spine beta,
Box kit - beta



H2
Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2

Prodotti correlati



CLB_T
Maniglia a ripresa -
maschio, Zamak



CLASS
Maniglia a ripresa -
maschio, Inox



PCLA_M
Maniglia a ripresa -
femmina, Plastica



CLB_M
Maniglia a ripresa,
Zamak