

Pignone a catena **DIN 06B-1**

Passo 3/8"



Acciaio

- Passo 3/8" (9,525mm) (DIN 06B-1)
- Diam. rullo 6,35mm
- Materiale:
Acciaio C43
- **Componenti non modificabili a nostra cura**


Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta
- ****Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione**
- **Realizzazioni su misura**

Accessori

- Catena codice **SBR-375**, **SBS-375**

Serie economica



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo -12%	-25%	Su richiesta	

Codice	Z Denti	ØP	ØD	ØM	Prealesaggio non garantito ØA**	E	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
PCS37-8	8	24,89	28,0	15	8	22	✓	1,38 €
PCS37-9	9	27,85	31,0	18	8	22	✓	1,49 €
PCS37-10	10	30,82	34,0	20	8	22	✓	1,52 €
PCS37-12	12	36,80	40,0	25	8	25	✓	2,41 €
PCS37-13	13	39,80	43,0	28	10	25	✓	2,70 €
PCS37-14	14	42,80	46,3	31	10	25	✓	3,04 €
PCS37-15	15	45,81	49,3	34	10	25	✓	3,13 €
PCS37-16	16	48,82	52,3	37	10	28	✓	3,64 €
PCS37-17	17	51,83	55,3	40	10	28	✓	4,29 €
PCS37-18	18	54,85	58,3	43	10	28	✓	4,82 €
PCS37-20	20	60,89	64,3	46	10	28	✓	5,14 €
PCS37-21	21	63,91	68,0	48	12	28	✓	5,72 €
PCS37-22	22	66,93	71,0	50	12	28	✓	6,39 €
PCS37-23	23	69,95	73,5	52	12	28	✓	6,77 €
PCS37-24	24	72,97	77,0	54	12	28	✓	7,04 €
PCS37-25	25	76,00	80,0	57	12	28	✓	7,33 €
PCS37-26	26	79,02	83,0	60	12	28	✓	8,21 €
PCS37-27	27	82,04	86,0	60	12	28	✓	8,36 €
PCS37-28	28	85,07	89,0	60	12	28	-	8,59 €
PCS37-29	29	88,09	92,0	60	12	28	-	9,01 €
PCS37-30	30	91,12	94,7	60	12	28	✓	9,43 €
PCS37-32	32	97,17	101,3	65	14	30	✓	11,12 €
PCS37-33	33	100,20	104,3	65	14	30	-	11,65 €
PCS37-34	34	103,23	107,3	65	14	30	✓	11,68 €
PCS37-35	35	106,26	110,4	65	14	30	-	12,48 €
PCS37-36	36	109,29	113,4	70	14	30	-	12,99 €
PCS37-38	38	115,34	119,5	70	14	30	-	13,44 €
PCS37-40	40	121,40	125,5	70	14	30	✓	14,29 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


Altri prodotti...



MDB_MTB
Ingranaggio conico in
plastica stampata ,
2:1



PARF110
Piede senza snodo,
Piede snodato
oscillante fissabile
Ø110



RPP14
Cinghia di
trasmissione RPP,
RPP14



DB
Ingranaggio conico in
acciaio, 2:1



MEB
Ingranaggio conico in
plastica stampata, 1:1



RGS
Giunto senza gioco
Rotex® GS, da 0.5 a
190Nm



CLSCLP
Forcella serie corta,
Corta acciaio



SHTC
Tavola lineare
Drylin®, Nessuna
manutenzione



PARF80
Piede senza snodo,
Piede snodato
oscillante fissabile



BOX-TOR-B
Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, 20.38 x



RURp
Rotella girevole con
piastra, Poliuretano -
Mozzo alluminio (Ultra




BCA
Ghiera scanalata
cilindrica in acciaio,
Acciaio

Prodotti correlati



SUA4
Catena semplice al
metro, Acciaio



SBS_M
Catena semplice al
metro, Inox



PCS_PA6
, 9.525mm (DIN
06B-1)



TCXR
Tenditore per catena
automatico, Con
pignone acciaio