

## DIN 06B-1

## Inox 304

# 3/8"





- Passo 3/8" (9,525mm) (DIN 06B-1)
- Diam. rullo 6,35mm
- Materiale:  
Inox AISI 304
- Componenti non modificabili a nostra cura

### Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta
- \*\*I prealesaggi sono forniti a titolo indicativo e possono variare in funzione della produzione
- Realizzazioni su misura

### Accessori

- Catena codice SBS-375



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	Denti Z	ØP	ØD	ØM	Prealesaggio non garantito		Prezzo unit. da 1 a 3
					ØA**	E	
PCS37-12/SS	12	36,80	40,0	25	8	25	13,05 €
PCS37-13/SS	13	39,80	43,0	28	10	25	14,11 €
PCS37-15/SS	15	45,81	49,3	34	10	25	20,11 €
PCS37-16/SS	16	48,82	52,3	37	10	28	25,74 €
PCS37-17/SS	17	51,83	55,3	40	10	28	27,33 €
PCS37-18/SS	18	54,85	58,3	43	10	28	28,47 €
PCS37-19/SS	19	57,87	61,3	46	10	28	29,09 €
PCS37-20/SS	20	60,89	64,3	46	10	28	30,76 €
PCS37-21/SS	21	63,91	68,0	48	12	28	30,96 €
PCS37-23/SS	23	69,95	73,5	52	12	28	34,55 €
PCS37-25/SS	25	76,00	80,0	57	12	28	37,98 €
PCS37-30/SS	30	91,12	94,7	60	12	30	44,71 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PSG08  
Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



G0  
Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



F7-1  
Visualizzatore multifunzione, Con sensore di posizione integrato



CLSCLP\_SS  
Forcella e perno serie corta, Corta inox



BOX-TOR-ORFS  
Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 7.65 x 1.78mm a 37.82 x...



NPTF20  
Morsetto di collegamento, Distanziale Ø10 a Ø14



CHM63  
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 196 Nm



AC  
Piastrina di riscontro, 13mm



PRT-TO  
Corona girevole Iglidur®, Con



PLN  
Distanziatore cilindrico,




PRF\_PF  
Elementi di ancoraggio, Staffa di



ACLLPP  
Sistema di chiusura, Chiusura a molla

## Prodotti correlati



SBS\_M  
Catena semplice al metro, Inox



PCS37  
Pignone a catena - acciaio, 9.525mm (DIN06B-1)



TCXR  
Tenditore per catena automatico, Con pignone inox



PCS\_PA6  
, 9.525mm (DIN 06B-1)