

Pignone a catena **DIN 10B-1**

Passo 5/8"

Acciaio

- Passo 5/8" (15,875mm) (DIN 10B-1)
- Diam. rullo 10,16mm
- Materiale:
Acciaio C43
- **Componenti non modificabili a nostra cura**


Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta
- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione
- Realizzazioni su misura

Accessori

- Catena codice
SBR-625, SBS-625

Serie economica



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc. Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta	

Codice	Z Denti	ØP	ØD	ØM	ØA**	E	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
PCS62-8	8	41,48	47,0	25	10	25	✓	2,76 €
PCS62-9	9	46,42	52,6	30	10	25	-	3,79 €
PCS62-10	10	51,37	57,5	35	10	25	✓	3,79 €
PCS62-13	13	66,32	73,0	47	12	30	✓	7,04 €
PCS62-15	15	76,36	83,0	57	12	30	✓	8,70 €
PCS62-16	16	81,37	88,0	60	14	30	✓	9,71 €
PCS62-17	17	86,39	93,0	60	14	30	✓	10,44 €
PCS62-18	18	91,42	98,3	70	14	30	✓	11,68 €
PCS62-20	20	101,49	108,4	75	14	30	✓	13,53 €
PCS62-21	21	106,52	113,4	75	16	30	✓	14,59 €
PCS62-22	22	111,55	118,0	80	16	30	-	15,97 €
PCS62-23	23	116,58	123,4	80	16	30	-	16,75 €
PCS62-24	24	121,62	128,3	80	16	30	-	17,51 €
PCS62-25	25	126,66	134,0	80	16	30	-	18,18 €
PCS62-26	26	131,70	139,0	85	20	35	-	21,71 €
PCS62-27	27	136,75	144,0	85	20	35	-	23,52 €
PCS62-28	28	141,78	148,7	90	20	35	-	24,61 €
PCS62-29	29	146,83	153,8	90	20	35	-	26,06 €
PCS62-30	30	151,87	158,8	90	20	35	✓	26,83 €
PCS62-31	31	156,92	163,9	95	20	35	-	28,93 €
PCS62-32	32	161,95	168,9	95	20	35	-	30,00 €
PCS62-33	33	167,00	174,5	95	20	35	-	31,22 €
PCS62-34	34	172,05	179,0	95	20	35	-	32,20 €
PCS62-35	35	177,10	184,1	95	20	35	-	33,36 €
PCS62-38	38	192,24	199,2	100	20	35	-	37,93 €
PCS62-39	39	197,29	204,2	100	20	35	-	39,43 €
PCS62-40	40	202,34	209,3	100	20	35	✓	40,71 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PRF_GAL

Rotella per profilo alluminio, Rotella cava ø12




CF

Perno folle, Standard - acciaio



V3RA_PTR

Volantino a tre razze, Poliammide



GMC

Guida prodotto laterale tonda, Per imbottigliamento e imballaggio



VTLB

Three-lobed knob, Thermoplastic / Brass or stainless steel insert



MRAeco

Maglia rapida economica, Acciaio



METC

Cuscinetto a collare, Bronzo autolubrificante METAFRAM



MDB_MTB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 2:1



AT10courroie

Cinghia di posizionamento AT, AT10 Poliuretano



ZHBRA

Ingranaggio conico in plastica, 1,25:1 2:1 3:1



RMSA

Deceleratore, Regolabile



HG6-ECO


Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45

Prodotti correlati



SUA4

Catena semplice al metro, Acciaio



SBS_M

Catena semplice al metro, Inox



PTR

Pignone tendicatena, Per applicazioni correnti



PC5625S

Pignone a catena - Inox, 15.875mm (DIN 08B-1)