
Piede fisso in gomma


Stock Taglia XS € Eco

PFC — Carico max: fino a 3150N

- ***Piede di livellamento per piccoli elementi***
- *Materiali:*
  Stelo: acciaio o inox 304
  Piede: gomma NBR durezza 70 shore







SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	ØF	A	H	B	Carico max (N)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 49
In acciaio								
PFC40-8	40	M8	16	41	25	1800	✔	3,76 €
PFC40-10	40	M10	16	41	25	2250	✔	4,42 €
PFC40-12	40	M12	16	41	25	3150	✔	5,13 €
In inox								
PFC40-8/SS	40	M8	16	41	25	1800	✔	4,42 €
PFC40-10/SS	40	M10	16	41	25	2250	✔	4,80 €
PFC40-12/SS	40	M12	16	41	25	3150	✔	7,78 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*