

# Piede fisso



## PFC


## Carico max: fino a 3 150N

- **Piede di livellamento per piccoli elementi**

- **Materiali:**

Stelo: acciaio o inox 304

Piede: gomma NBR durezza 70 shore



### SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	ØF	A	H	B	Carico max (N)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 49
<b>In acciaio</b>								
PFC40-8	40	M8	16	41	25	1800	✓	3,48 €
PFC40-10	40	M10	16	41	25	2250	✓	4,09 €
PFC40-12	40	M12	16	41	25	3150	✓	4,75 €
<b>In inox</b>								
PFC40-8/SS	40	M8	16	41	25	1800	✓	4,09 €
PFC40-10/SS	40	M10	16	41	25	2250	✓	4,44 €
PFC40-12/SS	40	M12	16	41	25	3150	✓	6,04 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



YG3

Ingranaggio dritto  
PRESTAZIONE, Acciaio  
35NCD6



CHAL3

Cerniera piana,  
Acciaio



BABtss

Perno autobloccante  
inox 303, Inox 303



BH02

Cuscinetto radiale  
flangiato, Montaggio  
con circlips



CHA\_GC\_9SS

Cerniera (tutto inox),  
A saldare



RPCtc

Ruota girevole a foro  
centrale, Acciaio -  
Poliammide



PO

Maniglia a ponte -  
Multi-settore, Foro  
cieco maschiato



AT10courroie

Cinghia di  
posizionamento AT,  
AT10 Poliuretano  
armatura in acciaio



BOX-TOR-DRING

Valigetta di  
guarnizioni toriche in



VDSQCB

Bloccaggio scorrevole  
per la regolazione,



SEH

Attrezzo di bloccaggio  
a tirante, A tirante -



NK17

Guida mini Drylin® N,  
Larghezza 17 mm

## Prodotti correlati



PFC

Piede fisso,  
Livellamento per  
piccoli elementi