




Impugnatura cilindrica libera **retraibile**

Tecnopolimero, asse in acciaio o **inox** PGR

- Impugnatura libera retraibile con scatto
- Elementi di manovra
- Materiale :
Poliammide nero
Superficie opaca
Meccanismo in acciaio cromato o inox



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice															Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Inox	ØA	H	S	ØD	N	ØM	Ød	G	F	E	B	L	Stock*	Acciaio	Inox
PGR21-50	PGR21-50/SS	21	69	19	7	8	M5	2,5	6,3	4	16,5	50	66,5	✓	34,22 €	71,06 €
PGR23-70	PGR23-70/SS	23	92	21	8	8	M6	2,5	7,5	4	16,5	70	86,5	✓	34,62 €	71,63 €
PGR26-90	PGR26-90/SS	26	114	24	8	10	M6	2,5	7,5	4	20	90	110	✓	40,61 €	79,10 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CLG1

Ingranaggio dritto in plastica stampata , Nylon stampato



TBbutee

Cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto, Sfere acciaio



SH1

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



RFVcap

Coperchio di protezione inox, Coperchio di protezione aperto



RBGpl

Ruota girevole a doppio bloccaggio, Acciaio - gomma grigia



TSM T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio



MEB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 1:1



AC

Piastrina di riscontro, 20mm



CLSCLP_SS

Forcella e perno serie corta, Corta inox



ACL-APB

Sistema di chiusura, Ferpporta magnetico



G-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO,



PCS_PA6

, 12,7mm (DIN 08B-1)

Prodotti correlati



PGR

Impugnatura cilindrica libera retraibile, Retraibile



MHMEP

Manovella ad impugnatura girevole, Prealesata



MHQMEP

Manovella ad impugnatura girevole, Alesaggio quadrato



SHA_PTR

Volantino pieno, Poliammide