


- **Magnete o magnete duro, dotato di un alloggiamento rinforzato in acciaio**
- Sistema schermato
- I magneti cilindrici si usano per il bloccaggio, il sollevamento e il montaggio in dispositivi
- T° max: +450°C
- Materiale, finitura:  
Corpo in acciaio, laccato rosso  
Nucleo magnetico, AlNiCo

**NUOVO!**



### SCONTI PER QUANTITÀ

|     |             |      |      |              |     |
|-----|-------------|------|------|--------------|-----|
| Qtà | 1+          | 6+   | 20+  | 40+          | 60+ |
| Sc. | Prezzo -15% | -20% | -30% | Su richiesta |     |

| Codice     | ØD | ØD1 | L  | T  | Forza di attrazione |           | Stock* | Prezzo unit. Da 1 a 5 |
|------------|----|-----|----|----|---------------------|-----------|--------|-----------------------|
|            |    |     |    |    | (in N)              | Massa (g) |        |                       |
| PLM17-16/A | 17 | M6  | 16 | 4  | 18                  | 26        | ✓      | 7,44 €                |
| PLM21-19/A | 21 | M6  | 19 | 5  | 28                  | 50        | ✓      | 7,92 €                |
| PLM27-25/A | 27 | M6  | 25 | 6  | 65                  | 110       | ✓      | 11,96 €               |
| PLM35-30/A | 35 | M6  | 30 | 9  | 115                 | 215       | ✓      | 21,68 €               |
| PLM65-43/A | 65 | M12 | 43 | 13 | 400                 | 1080      | -      | 88,84 €               |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



RNAST

Rotelle, Senza anello interno



AHEX

Riduttore manuale, Barra esagonale



PCS62

Pignone a catena - acciaio, 15.875 (DIN 10B-1)



DH

Spina cilindrica, standard DIN 6325



SDG

Supporto con tirante ad occhio, Plastica



DOMI50

Kit di raccordo, Kit di raccordo XZ



PM4

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



PSG15

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



SDB

Pistoncino a molla - Supporto, fissaggio



HG6

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio



TSRTC

Stem support for caster, For swivel



NTMdI

Grano punta in delrin, punta in delrin

## Prodotti correlati



VAP

Magnet con foro centrale, Con foro centrale



PLC\_PLT

Magnet, Con foro centrale