


# Magnete cilindrico di fermo



## PLM In AlNiCo con diametro esterno calibrato

- **Magnete cilindrico**
- Sistema schermato
- Possibilità di fissaggio: inserimento di forza per imbutitura o incollaggio
- Possibilità di riduzione del lato "H" senza diminuzione della forza di adesione
- T° max: +450°C
- Materiale, finitura:  
Corpo in acciaio, zinco  
Nucleo magnetico AlNiCo



**NUOVO!**



### SCONTI PER QUANTITÀ

Q.tà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo -15%	-20%	-30%	Su richiesta	

Codice	ØD	L	H	Forza di attrazione (in N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
PLM6-10/C	6	10	2	1,5	2	✓	5,34 €
PLM8-12/C	8	12	3	3,5	4	✓	5,80 €
PLM10-16/C	10	16	6	7,0	9	✓	6,22 €
PLM13-18/C	13	18	7	10,0	17	-	7,03 €
PLM16-20/C	16	20	5	18,0	29	-	8,92 €
PLM20-25/C	20	25	6	42,0	57	-	11,96 €
PLM25-30/C	25	30	5	96,0	110	-	21,06 €
PLM32-35/C	32	35	3	180,0	200	-	35,23 €
PLM40-45/C	40	45	5	240,0	420	-	79,10 €
PLM50-50/C	50	50	2	420,0	720	-	154,04 €


# Magnete piatto di fermo



## PLM

## In ferrite dura

- **Magnete piatto senza boccola filettata**
- Sistema schermato
- I magneti di ferro piatti si inseriscono in forza o si incollano in fori di posizionamento
- T° max: +200°C
- Materiale, finitura:  
Corpo in acciaio, zinco  
Nucleo magnetico in ferrite dura



### SCONTI PER QUANTITÀ

Q.tà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo -15%	-20%	-30%	Su richiesta	

Codice	ØD	L	Forza di attrazione (in N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
PLM10-4/P	10 <sup>±0,15</sup>	4,5	4	2,0	✓	2,35 €
PLM13-4/P	13 <sup>±0,15</sup>	4,5	10	3,0	-	2,63 €
PLM16-4/P	16 <sup>±0,15</sup>	4,5	18	4,5	-	3,12 €
PLM20-6/P	20 <sup>±0,15</sup>	6,0	30	10,0	✓	3,78 €
PLM25-7/P	25 <sup>±0,15</sup>	7,0	40	19,0	✓	4,16 €
PLM32-7/P	32 <sup>±0,20</sup>	7,0	80	30,0	✓	4,49 €
PLM40-8/P	40 <sup>±0,20</sup>	8,0	125	55,0	-	6,09 €
PLM50-10/P	50 <sup>±0,20</sup>	10,0	220	100,0	-	7,68 €
PLM63-14/P	63 <sup>±0,20</sup>	14,0	350	230,0	✓	13,48 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



CHALss

Cerniera piana inox,  
Inox



DBL805

Rotella per catena,  
Serie 805



NKIB

Cuscinetto combinato  
con anello interno,  
Carico assiale  
bidirezionale



EMS

Volantino zigrinato,  
Zigrinato



PWC

Inserti filettati, Kit  
Powercoil - con o  
senza attrezzo di posa



HSE-HSB

Distanziatore  
esagonale, Ottone



EMS

Volantino zigrinato,  
Zigrinato



LVT

Mini martinetto  
motorizzato 4A, 4  
ampere




EX

Albero per riduttori E,  
Albero doppio per  
riduttori E



G-ECO

Ingranaggio dritto  
acciaio - serie ECO,  
Acciaio C45



AC

Piastrina di riscontro,  
18mm



SEH

Attrezzo di bloccaggio  
a tirante, A tirante -  
inox

## Prodotti correlati



PLM-SC

Magnete piatto, With  
threaded hole



PLM-SC

Magnete piatto con  
foro svasato, Con foro  
fresato