


Distanziatore cilindrico



PLS

Inox 303

- Distanziatori lavorati
- Materiale:
Inox 303
- Confezione: 20 pezzi



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	20+	100+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØA Nominale	ØA	ØD	L	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
PLS3-5/B	3	3,2	6	5	20	✓	26,45 €
PLS3-6/B	3	3,2	6	6	20	✓	27,88 €
PLS3-8/B	3	3,2	6	8	20	✓	28,94 €
PLS3-10/B	3	3,2	6	10	20	✓	30,88 €
PLS3-12/B	3	3,2	6	12	20	✓	31,58 €
PLS3-18/B	3	3,2	6	18	20	-	34,97 €
PLS3-25/B	3	3,2	6	25	20	-	39,03 €
PLS4-5/B	4	4,3	8	5	20	✓	28,94 €
PLS4-6/B	4	4,3	8	6	20	✓	30,52 €
PLS4-8/B	4	4,3	8	8	20	✓	31,77 €
PLS4-10/B	4	4,3	8	10	20	✓	33,84 €
PLS4-12/B	4	4,3	8	12	20	-	34,63 €
PLS4-15/B	4	4,3	8	15	20	✓	36,61 €
PLS4-20/B	4	4,3	8	20	20	-	39,18 €
PLS4-25/B	4	4,3	8	25	20	✓	42,77 €
PLS4-30/B	4	4,3	8	30	20	✓	45,75 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



M0

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio non temprato



PF40NM

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 18 Nm




H1

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



SMLS

Tavola lineare, Per lunghezze ridotte



T2

Cinghia di posizionamento T, T2.5 Poliuretano armatura in acciaio



PHT

Maniglia a ponte, Fino a 250°C



SRG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da 77,3mm a 83mm



PSG2

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



AC

Piastrina di riscontro, 20mm



G-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



PSG2S

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2

Prodotti correlati



PLN

Distanziatore cilindrico, termoplastica



PLB

Distanziatore cilindrico, Ottone