


Distanziatore cilindrico



PLS

Inox 303

- Distanziatori lavorati
- Materiale:
Inox 303
- Confezione: 20 pezzi



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	20+	100+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØA Nominale	ØA	ØD	L	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
PLS3-5/B	3	3,2	6	5	20	✓	26,45 €
PLS3-6/B	3	3,2	6	6	20	✓	27,88 €
PLS3-8/B	3	3,2	6	8	20	✓	28,94 €
PLS3-10/B	3	3,2	6	10	20	✓	30,88 €
PLS3-12/B	3	3,2	6	12	20	✓	31,58 €
PLS3-18/B	3	3,2	6	18	20	-	34,97 €
PLS3-25/B	3	3,2	6	25	20	-	39,03 €
PLS4-5/B	4	4,3	8	5	20	✓	28,94 €
PLS4-6/B	4	4,3	8	6	20	✓	30,52 €
PLS4-8/B	4	4,3	8	8	20	✓	31,77 €
PLS4-10/B	4	4,3	8	10	20	✓	33,84 €
PLS4-12/B	4	4,3	8	12	20	-	34,63 €
PLS4-15/B	4	4,3	8	15	20	✓	36,61 €
PLS4-20/B	4	4,3	8	20	20	-	39,18 €
PLS4-25/B	4	4,3	8	25	20	✓	42,77 €
PLS4-30/B	4	4,3	8	30	20	✓	45,75 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CPAS

Asta snodata con
fermo di sicurezza,
Apertura verso l'altro



CLAT

Maniglia a ripresa
Hygienic Usit®, Inox



D19 D29

Molla di compressione
al metro inox, al
metro



SDCcs

Bocche di
posizionamento per
pistoncino a molla,
Per puntale da Ø4...



QTR

Cuscinetto a rulli
conici, Acciaio



TSM T10M

Cinghia aperta al
metro tipo T, T10
Poliuretano armatura
in acciaio



CF

Perno folle, Standard -
acciaio



FDSQ

Flexible drive shaft,
Masterflex® Steel,
with PVC casing



SHSS

Vite a spalla inox 416,
Inox 416 pretrattato



ECF

Rivetto rivestito in
gomma di fissaggio,
Elastomero in



T5M T10M

Cinghia aperta al
metro tipo T, T5
Poliuretano armatura



RT70

Falettatore di
bloccaggio, Coppia
media/elevata

Prodotti correlati



PLN

Distanziatore
cilindrico,
termostatica



PLB

Distanziatore
cilindrico, Ottone