
Distanziatore cilindrico

PLS

Inox 303

- ***Distanziatori lavorati***
- *Materiale:*
  Inox 303
- *Confezione: 20 pezzi*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	20+	100+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØA Nominale	ØA	ØD	L	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
PLS3-5/B	3	3,2	6	5	20	✔	26,45 €
PLS3-6/B	3	3,2	6	6	20	✔	27,88 €
PLS3-8/B	3	3,2	6	8	20	✔	28,94 €
PLS3-10/B	3	3,2	6	10	20	✔	30,88 €
PLS3-12/B	3	3,2	6	12	20	✔	31,58 €
PLS3-18/B	3	3,2	6	18	20	-	34,97 €
PLS3-25/B	3	3,2	6	25	20	-	39,03 €
PLS4-5/B	4	4,3	8	5	20	✔	28,94 €
PLS4-6/B	4	4,3	8	6	20	✔	30,52 €
PLS4-8/B	4	4,3	8	8	20	✔	31,77 €
PLS4-10/B	4	4,3	8	10	20	✔	33,84 €
PLS4-12/B	4	4,3	8	12	20	-	34,63 €
PLS4-15/B	4	4,3	8	15	20	✔	36,61 €
PLS4-20/B	4	4,3	8	20	20	-	39,18 €
PLS4-25/B	4	4,3	8	25	20	✔	42,77 €
PLS4-30/B	4	4,3	8	30	20	✔	45,75 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...



Cinghia chiusa posizionamento AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio



Motoriduttore AC asincrono da 0,09 a 0,22kW, 0.09 a 0.22kW



Slitta di regolazione Domino 50, Slitta DOMILINE 50 con contatore e ...



Pressa manuale da banco, Pressione fino a 700kg



Attrezzi, Gomma



Vite senza fine, Acciaio non temprato



Bloccaggio a leva, A leva verticale / base verticale



Guida lineare a sfere Eco, economica



Antivibrante elastico sgolato, Acciaio



Panamech, Multi-Beam, Alluminio - con vite a pressione



Magnete, Con foro maschiato



Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)

Prodotti correlati



Distanziatore cilindrico, termoplastica



Distanziatore cilindrico, Ottone