


Distanziatore cilindrico



PLS

Inox 303

- Distanziatori lavorati
- Materiale:
Inox 303
- Confezione: 20 pezzi



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	20+	100+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØA Nominale	ØA	ØD	L	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
PLS3-5/B	3	3,2	6	5	20	✓	26,45 €
PLS3-6/B	3	3,2	6	6	20	✓	27,88 €
PLS3-8/B	3	3,2	6	8	20	✓	28,94 €
PLS3-10/B	3	3,2	6	10	20	✓	30,88 €
PLS3-12/B	3	3,2	6	12	20	✓	31,58 €
PLS3-18/B	3	3,2	6	18	20	-	34,97 €
PLS3-25/B	3	3,2	6	25	20	-	39,03 €
PLS4-5/B	4	4,3	8	5	20	✓	28,94 €
PLS4-6/B	4	4,3	8	6	20	✓	30,52 €
PLS4-8/B	4	4,3	8	8	20	✓	31,77 €
PLS4-10/B	4	4,3	8	10	20	✓	33,84 €
PLS4-12/B	4	4,3	8	12	20	-	34,63 €
PLS4-15/B	4	4,3	8	15	20	✓	36,61 €
PLS4-20/B	4	4,3	8	20	20	-	39,18 €
PLS4-25/B	4	4,3	8	25	20	✓	42,77 €
PLS4-30/B	4	4,3	8	30	20	✓	45,75 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



NCT
Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



UTKpwc
Guida lineare Utilitrack®, Ruota a V - rivestimento polimero



CNA-CNG
Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio a squadra p...



PRF_VTM
Fissaggio, Vite testa martello




M0
Coppia ruota e vite senza fine, Bronzo



BABreglable
Perno autobloccante, Regolabile



ACL-APB
Sistema di chiusura, Fermoporta magnetico



LAT1
Attuatore lineare a motore, 1 ampere



FBL4004_K32
Spazzola al metro, Polipropilene nero striato (PP)



MET
Cuscinetto cilindrico, Bronzo autolubrificante



RPB
Vite a ricircolo di sfere, Supporto



GPB
Maniglia a tirante, Maschiatura modellata

Prodotti correlati



PLN
Distanziatore cilindrico, termoplastica



PLB
Distanziatore cilindrico, Ottone