


# Distanziatore cilindrico



## PLS

## Inox 303

- Distanziatori lavorati
- Materiale:  
Inox 303
- Confezione: 20 pezzi



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	20+	100+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØA Nominale	ØA	ØD	L	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
PLS3-5/B	3	3,2	6	5	20	✓	26,45 €
PLS3-6/B	3	3,2	6	6	20	✓	27,88 €
PLS3-8/B	3	3,2	6	8	20	✓	28,94 €
PLS3-10/B	3	3,2	6	10	20	✓	30,88 €
PLS3-12/B	3	3,2	6	12	20	✓	31,58 €
PLS3-18/B	3	3,2	6	18	20	-	34,97 €
PLS3-25/B	3	3,2	6	25	20	-	39,03 €
PLS4-5/B	4	4,3	8	5	20	✓	28,94 €
PLS4-6/B	4	4,3	8	6	20	✓	30,52 €
PLS4-8/B	4	4,3	8	8	20	✓	31,77 €
PLS4-10/B	4	4,3	8	10	20	✓	33,84 €
PLS4-12/B	4	4,3	8	12	20	-	34,63 €
PLS4-15/B	4	4,3	8	15	20	✓	36,61 €
PLS4-20/B	4	4,3	8	20	20	-	39,18 €
PLS4-25/B	4	4,3	8	25	20	✓	42,77 €
PLS4-30/B	4	4,3	8	30	20	✓	45,75 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



HW\_HT  
Guida su semi-binari,  
Ruota



S\_2RS  
Cuscinetto radiale a  
sfere, Inox



SLB  
Pistoncino a molla,  
inox



PF30  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
8.80 Nm



PCS50K  
Pignone a catena  
dentatura temprata,  
12.7mm (DIN08B-1)



PSG15  
Ingranaggio dritto di  
precisione, Inox 316



BIM  
Pistoncino a molla,  
miniatura



PNA  
Giunto elastico  
PERIFLEX®, Giunto  
completo



ECF  
Rivetto rivestito in  
gomma di fissaggio,  
Elastomero in



TS-10ECO  
Puleggia dentata di  
posizionamento tipo  
T, Serie economica -



HBM  
Guida su semi-binari,  
Boccola di regolazione



SVG  
Chiusura a leva  
regolabile, Corsa da  
118mm a 130,5mm

## Prodotti correlati



PLN  
Distanziatore  
cilindrico,  
termoplastica



PLB  
Distanziatore  
cilindrico, Ottone