

Modulo 4,0

Vite senza fine acciaio
o plastica **lavorata**

- Passo 12,566mm
- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Direzione d'inclinazione a destra
- Materiali:


Vite: acciaio 20NCD2 o plastica delrin
Ruota: bronzo CuAl10NiFe4
o plastica delrin

- Delrin: T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C




Opzioni


- Direzione d'inclinazione a sinistra
- Numero di denti a scelta per la ruota da 15 a 140 denti



Vite con albero in acciaio (SW)



Vite con albero in plastica (ZSW)



Vite alesata in acciaio (W)
o plastica* (ZW)

SCONTI PER QUANTITÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta


Codice		N. di principi	Angolo dell'elica	Prezzo unit. da 1 a 5	
Vite alesata	Vite con albero			Vite alesata	Vite con albero
Acciaio non temprato					
W4-1	SW4-1	1	4°34'	165,37 €	222,41 €
W4-2	SW4-2	2	9°50'	173,81 €	234,11 €
W4-3	SW4-3	3	13°30'	182,83 €	247,20 €
W4-4	SW4-4	4	17°45'	194,23 €	263,83 €
Acciaio temprato					
WH4-1	SWH4-1	1	4°34'	207,04 €	308,46 €
WH4-2	SWH4-2	2	9°50'	218,48 €	314,40 €
WH4-3	SWH4-3	3	13°30'	225,94 €	326,95 €
WH4-4	SWH4-4	4	17°45'	240,21 €	336,18 €
Plastica					
ZW4-1	ZSW4-1	1	4°34'	112,11 €	157,30 €
ZW4-2	ZSW4-2	2	9°50'	131,97 €	165,25 €
ZW4-3	ZSW4-3	3	13°30'	124,71 €	175,18 €
ZW4-4	ZSW4-4	4	17°45'	132,73 €	184,28 €

Dimensioni in mm

Ruota in bronzo o plastica lavorata **Modulo 4,0**

Info.

- **Passo 12,566mm**
- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota es.: Vite **W4-1**, Ruota **M4-20/1**
- L'associazione vite/ruota in delrin è accettabile per brevi utilizzi. Negli altri casi si raccomanda l'associazione vite acciaio/ruota delrin



Indicazione di coppia e di potenza per 50 denti a 1000 giri/min (ingresso)

Materiale RUOTA	Bronzo Nm (kW)	Delrin Nm (kW)
Acciaio	309 (0,647)	154 (0,324)
Acciaio temprato	417 (0,873)	-
Delrin	-	69 (0,129)

SCONTI PER QUANTITÀ bronzo

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Denti	Interasse			Prezzo unit. da 1 a 5			
Bronzo	Plastica	Z	ØP	a	ØC	ØE	ØA	Bronzo	Plastica
PM4-15	ZPM4-15	15	60	55	68	72	25	174,86 €	125,90 €
PM4-20	ZPM4-20	20	80	65	88	92	25	203,53 €	146,50 €
PM4-25	ZPM4-25	25	100	75	108	112	35	568,17 €	207,15 €
PM4-30	ZPM4-30	30	120	85	128	132	35	900,80 €	302,77 €
PM4-40	ZPM4-40	40	160	105	168	172	35	Su richiesta	Su richiesta
PM4-50	ZPM4-50	50	200	125	208	212	35	Su richiesta	Su richiesta
PM4-55	ZPM4-55	55	220	135	228	232	35	Su richiesta	Su richiesta
PM4-60	ZPM4-60	60	240	145	248	252	35	Su richiesta	Su richiesta


↓ ↓ **A scelta : qualsiasi ruota fino a questa dimensione** ↓ ↓
PM4-140 ZPM-140 140 Dimensioni: contattateci Su richiesta Su richiesta
 Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PTA150

Piede snodato con base stampata Ø150, Ø 150



H1

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata

...



PSG085

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316




AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio



VBFP

Volantino a 6 lobi - boccola passante - Duroplast - Ottone



SLHHlok

Bloccaggio a leva, A leva orizzontale / base orizzontale



GCA

Copiglia a scatto, A scatto



BZY

Antivibrante elastico cilindrico, Acciaio



GSI_A

Vite di regolazione per molla a gas, Vite di regolazione



BSM

Pressore a molla con esagono incassato, corpo e spina inox



BLHT40

Rinvio angolare a T, da 4 a 10.30 Nm



FF10

Riduttore ad alberi paralleli, da 0.78 a 3.70 Nm

Prodotti correlati



PM4

Coppia ruota e vite senza fine, Bronzo



PM4

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)