

Multi-sector enclosure/door handle

PO

Back to back mounting

- Ideal for back mounting, i.e. a PO handle used on one side with a PO-M handle on the other (see typical application)

- Colour: matt black

- Materials:

Handle: Fibreglass reinforced Technopolymer

Insert: Brass (PO-M version)

- PO version has a smooth bored hole for socket head screw

- PO-M has a blind threaded insert



PO version



PO-M version



Black



Red: safety

Add: /R
to end of part N°



Orange:

furniture, kitchens

Add: /O
to end of part N°




Grey: food industry

Add: /G
to end of part N°



White: medical

Add: /B
to end of part N°



Back to back mounting

DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	50+	100+	250+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	B	A	E	F	C	G	H	ØD	Ød	Stock*	Price each 1 to 5
With smooth hole											
PO93-6	93,5	112	21	36	30	6	7	10,5	6,5	✓	3,68 €
PO117-6	117	139	26	41	34	6	9	10,5	6,5	✓	4,00 €
PO117-8	117	139	26	41	34	6	9	13,0	8,5	✓	4,00 €
PO132-6	132	156	27	45	37	9	7	10,5	6,5	✓	5,46 €
PO132-8	132	156	27	45	37	7	9	13,0	8,5	✓	8,02 €
PO179-8	179	204	28	50	42	8	9	13,0	8,5	✓	8,02 €
With threaded hole											
PO93-M5	93,5	112	21	36	30	-	9	M5	-		5,35 €
PO93-M6	93,5	112	21	36	30	-	9	M6	-	✓	5,63 €
PO117-M6	117	139	26	41	34	-	9	M6	-	✓	5,92 €
PO117-M8	117	139	26	41	34	-	9	M8	-	✓	5,92 €
PO132-M6	132	156	27	45	37	-	9	M6	-	✓	6,61 €
PO132-M8	132	156	27	45	37	-	9	M8	-	✓	6,61 €
PO179-M8	179	204	28	50	42	-	9	M8	-	✓	9,56 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...




PSG1
Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



SUPCC
Calettatore di bloccaggio autocentrante acciaio, Con ghiera



PRF_T
Squadra di giunzione, Angolare di rinforzo



FTSN
Albero supportato per guida lineare, Albero acciaio / supporto allu...



SHN
Dado esagonale - DIN934, Inox A2



DP
Spina cilindrica , standard ISO 2338



ACLBT5
Sistema di chiusura per profili alluminio, Spessore per blocca porta...



FBL4004_K7
Spazzola al metro fibre PA6 da Ø0,3 a Ø0,5, Poliammide nero 6 - me...



EX
Albero per riduttori E, Albero semplice per riduttori E



BPHT
Sfera portante fissaggio con perno filettato, Forte



PSPE22
Conical flexible shaft handlee Ø22, Black PVC



P40
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 118 Nm


Prodotti correlati



PO
Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro liscio



CHC
Vite a testa cava esagonale CHC, Acciaio classe 12.19



PO
Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro cieco maschiato



PGM52-M4
Maniglia a ponte, Alluminio