

# Multi-sector enclosure/door handle

## PO

## Back to back mounting

- Ideal for back mounting, i.e. a PO handle used on one side with a PO-M handle on the other (see typical application)

- Colour: matt black

- Materials:

Handle: Fibreglass reinforced Technopolymer

Insert: Brass (PO-M version)

- PO version has a smooth bored hole for socket head screw

- PO-M has a blind threaded insert



PO version



PO-M version



Black



Red: safety

Add: /R  
to end of part N°



Orange:

furniture, kitchens

Add: /O  
to end of part N°







Grey: food industry

Add: /G  
to end of part N°



White: medical

Add: /B  
to end of part N°



## Back to back mounting

## DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	50+	100+	250+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	B	A	E	F	C	G	H	ØD	Ød	Stock*	Price each 1 to 5
<b>With smooth hole</b>											
PO93-6	93,5	112	21	36	30	6	7	10,5	6,5	✓	3,68 €
PO117-6	117	139	26	41	34	6	9	10,5	6,5	✓	4,00 €
PO117-8	117	139	26	41	34	6	9	13,0	8,5	✓	4,00 €
PO132-6	132	156	27	45	37	9	7	10,5	6,5	✓	5,46 €
PO132-8	132	156	27	45	37	7	9	13,0	8,5	✓	8,02 €
PO179-8	179	204	28	50	42	8	9	13,0	8,5	✓	8,02 €
<b>With threaded hole</b>											
PO93-M5	93,5	112	21	36	30	-	9	M5	-		5,35 €
PO93-M6	93,5	112	21	36	30	-	9	M6	-	✓	5,63 €
PO117-M6	117	139	26	41	34	-	9	M6	-	✓	5,92 €
PO117-M8	117	139	26	41	34	-	9	M8	-	✓	5,92 €
PO132-M6	132	156	27	45	37	-	9	M6	-	✓	6,61 €
PO132-M8	132	156	27	45	37	-	9	M8	-	✓	6,61 €
PO179-M8	179	204	28	50	42	-	9	M8	-	✓	9,56 €

\*Depending on availability - Dimensions in mm

## Altri prodotti...



**BLOC**  
Accessori per porte,  
Arresto per porta



**MPE**  
Distanziatore  
esagonale, Acciaio



**T5M T10M**  
Cinghia aperta al  
metro tipo T, T5  
Poliuretano armatura  
in acciaio



**MFBSC**  
Giunto a soffietto  
Inox, Inox - con  
ganascia di serraggio



**PRF-CHAR-POU**  
Attrezzi, Carrello  
attrezzi



**CHMR90**  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
540 Nm



**GP75**  
Chiusura a leva molla  
a trazione  
compensata,  
Standard (GP75)



**PSG05**  
Ingranaggio dritto di  
precisione, Acciaio  
35NCD6 pretrattato



**DKGS**  
Giunto senza gioco  
Gerwah®, da 0.5 a  
3Nm



**CDP**  
Boccola di  
posizionamento,  
Acciaio



**PPG**  
Pistoncino a molla,  
Con flangia di  
fissaggio orizzontale




**LVT**  
Mini martinetto  
motorizzato 2A, 2  
ampere

## Prodotti correlati



**CHC**  
Vite a testa cava  
esagonale CHC,  
Acciaio classe 12.19



**PO**  
Maniglia a ponte -  
Multi-settore, Foro  
cieco maschiato



**PCATherm**  
Pull handle,  
Thermoplastic



**PSEC**  
Maniglia a ponte di  
sicurezza,  
Termoplastica