

Multi-sector enclosure/door handle

PO

Back to back mounting

- Ideal for back mounting, i.e. a PO handle used on one side with a PO-M handle on the other (see typical application)

- Colour: matt black

- Materials:

Handle: Fibreglass reinforced Technopolymer

Insert: Brass (PO-M version)

- PO version has a smooth bored hole for socket head screw

- PO-M has a blind threaded insert



PO version



PO-M version



Black



Red: safety

Add: /R
to end of part N°



Orange:

furniture, kitchens

Add: /O
to end of part N°







Grey: food industry

Add: /G
to end of part N°



White: medical

Add: /B
to end of part N°



Back to back mounting

DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	50+	100+	250+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	B	A	E	F	C	G	H	ØD	Ød	Stock*	Price each 1 to 5
With smooth hole											
PO93-6	93,5	112	21	36	30	6	7	10,5	6,5	✓	3,68 €
PO117-6	117	139	26	41	34	6	9	10,5	6,5	✓	4,00 €
PO117-8	117	139	26	41	34	6	9	13,0	8,5	✓	4,00 €
PO132-6	132	156	27	45	37	9	7	10,5	6,5	✓	5,46 €
PO132-8	132	156	27	45	37	7	9	13,0	8,5	✓	8,02 €
PO179-8	179	204	28	50	42	8	9	13,0	8,5	✓	8,02 €
With threaded hole											
PO93-M5	93,5	112	21	36	30	-	9	M5	-		5,35 €
PO93-M6	93,5	112	21	36	30	-	9	M6	-	✓	5,63 €
PO117-M6	117	139	26	41	34	-	9	M6	-	✓	5,92 €
PO117-M8	117	139	26	41	34	-	9	M8	-	✓	5,92 €
PO132-M6	132	156	27	45	37	-	9	M6	-	✓	6,61 €
PO132-M8	132	156	27	45	37	-	9	M8	-	✓	6,61 €
PO179-M8	179	204	28	50	42	-	9	M8	-	✓	9,56 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

Altri prodotti...



M1
Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



RPP14
Cinghia di trasmissione RPP, RPP14



DOMI120
Slitta di regolazione Domino 120, Slitta DOMILINE 120 con contatore ...



PTKFss
Piede speciale agroalimentare, Dado cieco inox - norme 3A



CLB_M
Maniglia a ripresa, Zamak



CHA1056_U20
Cerniera ad avvitare, Sezione 76x50



PNA_R
Giunto elastico PERIFLEX, Collare di ricambio



AT10courroie
Cinghia di posizionamento AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio



TRMSS
Cremagliera a sezione circolare, Inox - modulo 1-5



BPHF
Sfera portante a incastro con flangia, Forte



RT61
Calettatore di bloccaggio, Coppia media/bassa



EX
Albero per riduttori E, Albero semplice per riduttori E

Prodotti correlati



CHCSS
Vite a testa cava esagonale CHC, Inox - A2



PO
Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro cieco mascherato



PGMSS
Maniglia a ponte inox, Inox



PCATHERM
Pull handle, Thermoplastic