

Multi-sector enclosure/door handle

PO

Back to back mounting

- Ideal for back mounting, i.e. a PO handle used on one side with a PO-M handle on the other (see typical application)

- Colour: matt black

- Materials:

Handle: Fibreglass reinforced Technopolymer

Insert: Brass (PO-M version)

- PO version has a smooth bored hole for socket head screw

- PO-M has a blind threaded insert



PO version



PO-M version



Black



Red: safety

Add: /R
to end of part N°



Orange:

furniture, kitchens

Add: /O
to end of part N°







Grey: food industry

Add: /G
to end of part N°



White: medical

Add: /B
to end of part N°



Back to back mounting

DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	50+	100+	250+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	B	A	E	F	C	G	H	ØD	Ød	Stock*	Price each 1 to 5
With smooth hole											
PO93-6	93,5	112	21	36	30	6	7	10,5	6,5	✓	3,68 €
PO117-6	117	139	26	41	34	6	9	10,5	6,5	✓	4,00 €
PO117-8	117	139	26	41	34	6	9	13,0	8,5	✓	4,00 €
PO132-6	132	156	27	45	37	9	7	10,5	6,5	✓	5,46 €
PO132-8	132	156	27	45	37	7	9	13,0	8,5	✓	8,02 €
PO179-8	179	204	28	50	42	8	9	13,0	8,5	✓	8,02 €
With threaded hole											
PO93-M5	93,5	112	21	36	30	-	9	M5	-		5,35 €
PO93-M6	93,5	112	21	36	30	-	9	M6	-	✓	5,63 €
PO117-M6	117	139	26	41	34	-	9	M6	-	✓	5,92 €
PO117-M8	117	139	26	41	34	-	9	M8	-	✓	5,92 €
PO132-M6	132	156	27	45	37	-	9	M6	-	✓	6,61 €
PO132-M8	132	156	27	45	37	-	9	M8	-	✓	6,61 €
PO179-M8	179	204	28	50	42	-	9	M8	-	✓	9,56 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



CHAR7520
Cerniera a molla,
avvitabile




CTZYSS
Antivibrante elastico
inox sgolato, Inox



PRS100
Piede snodabile tutto
inox Ø100, Ø 100



LWL
Guida lineare a sfere -
Sfere inox, Carello -
da 514 N a 16700 N



EPRF
Dado flangiato per
madrevite a passo
lungo, Dado flangiato
-fino a 4...



LVT
Mini martinetto
motorizzato 4A, 4
ampere



R_RR
Cremagliera sezione
stretta, Acciaio



PRF_SDD_1820
Supporto per sensore
Ø18 e Ø20, ø18 e ø20



RPCtc
Ruota girevole a foro
centrale, Acciaio -
Poliammide



MDB_MTB
Ingranaggio conico in
plastica stampata, 2:1



T5M_T10M
Cinghia aperta al
metro tipo T, T10
Poliuretano armatura
in acciaio



HRV
Sistema di guida su
binario a V Simple
Select®, Binario con
carrello

Prodotti correlati



PO
Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
cieco maschiato



CHC
Vite a testa cava
esagonale CHC,
Acciaio classe 12.19



PCatherm
Pull handle,
Thermoplastic



PENC
Maniglia da incasso,
montaggio a scatto