

Pad eye on square mounting plate **Sta**



PPCSS

Stainless steel

- Screwed mounting plate

- Material:

316 stainless steel



Typical application

DISCOUNTS

Qty	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØT	A	B	L	ØD	C	E	F	G	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 19
PPC5-16/SS	5	16	30	35	5	19	2,8	15	23	0,027	-	3,75 €
PPC6-20/SS	6	20	35	40	5,5	24	2,8	17	26	0,040	✓	5,02 €
PPC8-23/SS	8	23	40	50	5,5	29	2,8	21	32	0,068	✓	7,80 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



UGPC

Unità di guida per cilindrico, Cuscinetto corto



ACM_AZ

Aggancio per tirante chiusura in gomma, Aggancio




EBM

Cavallotto in acciaio, Acciaio



HLA19

Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 43Nm



PRF_PSA

Rotella per profilo alluminio, per bloccaggio albero



WS20

Binario Drylin® W, Binario



LACT_SS

Leva a camma regolabile, Maschio



RHTtcss

Ruota alte temperature con foro centrale, fino a 200kg



TS01_TW01

Guida lineare su binario Drylin® T, fino a 200kg



HTD8M-BAR

Barra dentata per cinghia RPP, HTD8



SVG


Chiusura a leva regolabile, Corsa da 100mm



ZDB

Ingranaggio conico in plastica, 2:1

Prodotti correlati



CAB

Cavo di fissaggio, Inox



MACss

Moschettone inox, Inox



SCA_SS

Serracavo, Inox



TAC_SS

Tenditore, Inox