

# Pad eye on square mounting plate **Sta**



## PPCSS

## Stainless steel

- Screwed mounting plate

- Material:

316 stainless steel



Typical application

### DISCOUNTS

Qty	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØT	A	B	L	ØD	C	E	F	G	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 19
PPC5-16/SS	5	16	30	35	5	19	2,8	15	23	0,027	-	3,75 €
PPC6-20/SS	6	20	35	40	5,5	24	2,8	17	26	0,040	✓	5,02 €
PPC8-23/SS	8	23	40	50	5,5	29	2,8	21	32	0,068	✓	7,80 €

Dimensions in mm

## Altri prodotti...



ZBconique  
Ingranaggio conico in  
plastica, 1:1



RDS  
Rondella di sicurezza  
Hygienic Usit®, Inox



DIL  
Pistoncino a molla, a  
leva



P20  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
5 Nm



SLV  
Attrezzo di bloccaggio  
a leva verticale, A  
leva verticale - inox



PRF\_PF  
Elementi di  
ancoraggio, Staffa di  
fissaggio



KON  
Piedino antivibrante  
cilindrico, Inox




SDG\_SS  
Supporto con tirante  
ad occhio, Inox



RPCplss  
Ruota fissa con  
piastra, Inox -  
Poliammide



HLC24  
Rinvio angolare a  
dentatura spiroidale,  
Fino a 78Nm




M0  
Vite senza fine ,  
Plastica lavorata  
(delrin)



HLA24  
Rinvio angolare a  
dentatura spiroidale,  
Fino a 78Nm

## Prodotti correlati



CAB  
Cavo di fissaggio, Inox



MACss  
Moschettone inox,  
Inox



SCA\_SS  
Serracavo, Inox



TAC\_SS  
Tenditore, Inox