

Pad eye on square mounting plate **Sta**



PPCSS

Stainless steel

- Screwed mounting plate

- Material:

316 stainless steel



Typical application

DISCOUNTS

Qty	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØT	A	B	L	ØD	C	E	F	G	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 19
PPC5-16/SS	5	16	30	35	5	19	2,8	15	23	0,027	-	3,75 €
PPC6-20/SS	6	20	35	40	5,5	24	2,8	17	26	0,040	✓	5,02 €
PPC8-23/SS	8	23	40	50	5,5	29	2,8	21	32	0,068	✓	7,80 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



RURT

Ruota girevole a foro centrale, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra...



PRF_FIX_ANG

Fissaggio, Fissaggio angolare



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



PCS8ECO

Pignone a catena - acciaio, 8mm (DIN 05B-1)



EFTC

Supporto di fissaggio, Inox




BTC_M

Tappo per tubo quadrato con inserto maschiato, Con inserto maschiato



RJUM05

Supporto per boccola Drylin R®, Chiuso - Corto



RPP

Piastra di giunzione per cinghia RPP, RPP8



PMC48_M8

Supporto antivibrante a campana, Piastra a base ovale



SPIT

Piede senza snodo, Con foro per fissaggio



BPL


Sfera portante con flangia, Leggero



DKGS

Giunto senza gioco Gerwah®, da 0.5 a 3Nm

Prodotti correlati



CAB

Cavo di fissaggio, Inox



MACss

Moschettone inox, Inox



SCA_SS

Serracavo, Inox



TAC_SS

Tenditore, Inox