

Pad eye on square mounting plate **Sta**



PPCSS

Stainless steel

- Screwed mounting plate

- Material:

316 stainless steel



Typical application

DISCOUNTS

Qty	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØT	A	B	L	ØD	C	E	F	G	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 19
PPC5-16/SS	5	16	30	35	5	19	2,8	15	23	0,027	-	3,75 €
PPC6-20/SS	6	20	35	40	5,5	24	2,8	17	26	0,040	✓	5,02 €
PPC8-23/SS	8	23	40	50	5,5	29	2,8	21	32	0,068	✓	7,80 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



MCL
Manicotto cilindrico
maschiato, Cilindrico -
inox



PDM_PDV
Detectable plastic
palm grip, by metal
detectors



H1
Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2




CHB
Braccio di reazione,
Braccio di reazione
per riduttori CHB



FIRSDC1Q60
Variatore di velocità
10A, 10 A



PML
Piede massiccio per
carichi pesanti, Ø 100,
120 o 150



PO
Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
liscio



TCXR
Tenditore per catena
automatico, Con
pignone inox



DB
Ingranaggio conico -
Acciaio 60C40, 2:1



GCA
Copiglia a scatto, A
scatto




PLC_PLT
Magnete, Con foro
centrale



MEB
Ingranaggio conico in
plastica stampata, 1:1

Prodotti correlati



CAB
Cavo di fissaggio, Inox



MACss
Moschettone inox,
Inox



SCA_SS
Serracavo, Inox



TAC_SS
Tenditore, Inox