

Pad eye on square mounting plate **Sta**



PPCSS

Stainless steel

- Screwed mounting plate

- Material:

316 stainless steel



Typical application

DISCOUNTS

Qty	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØT	A	B	L	ØD	C	E	F	G	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 19
PPC5-16/SS	5	16	30	35	5	19	2,8	15	23	0,027	-	3,75 €
PPC6-20/SS	6	20	35	40	5,5	24	2,8	17	26	0,040	✓	5,02 €
PPC8-23/SS	8	23	40	50	5,5	29	2,8	21	32	0,068	✓	7,80 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



HBM
Guida su semi-binari,
Boccola di regolazione



DAL21
Ruota per
trasportatore, Plastica



PSG2
Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
35NCD6 pretrattato



WTM
Rondella per
serraggio - DIN6340,
Acciaio



G0
Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



DOMI120
Slitta di regolazione
Domino 120, Slitta
DOMILINE 120 con
contatore ...



HK
Accessorio di
serraggio manuale,
Serraggio manuale
LWL



EHD06
Riduttore coassiale,
da 8 a 19 Nm



BEK
Vite a ricircolo di sfere
miniatura, Supporto



MCLred
Manicotto di
riduzione, Cilindrico -




MACss
Moschettone inox,
Inox



NSA
Connettore rinvio
d'angolo, Articolato

Prodotti correlati



CAB
Cavo di fissaggio, Inox



MACss
Moschettone inox,
Inox



SCA_SS
Serracavo, Inox



TAC_SS
Tenditore, Inox