

Pistoncino a molla per lamiera




PPD

Per lamiera o parete fine


- Con o senza bloccaggio in posizione aperta
- Materiale: monopola zigrinata in poliammide, superficie opaca
- Corpo: acciaio zincato
- Puntale: inox

Posizionamento della parete fine




Info.

- Versione bloccabile: tirare e ruotare per bloccare



Esempio di applicazione:
Bloccaggio



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Ød1	Ød2	L	H	L1	L2	ØD	Y	Y1	P	Massa		Prezzo unit.
											(g)	Stock*	
Senza bloccaggio													
PPD6-8	26	6	9	23	8,5	6,0	10x1,0	14	16	Da 1 a 5	40	✓	24,52 €
PPD6-10	26	6	9	23	10,5	6,0	10x1,0	14	16	Da 1 a 5	40	✓	24,52 €
PPD8-10	32	8	8	28	10,0	7,5	12x1,5	16	18	Da 1 a 5	62	✓	26,97 €
PPD8-12	32	8	8	28	12,0	7,5	12x1,5	16	18	Da 1 a 5	65	✓	26,97 €
Con bloccaggio													
PPD6-8/A	26	6	9	23	8,5	6,0	10x1,0	14	16	Da 1 a 5	40	✓	24,52 €
PPD6-10/A	26	6	9	23	10,5	6,0	10x1,0	14	16	Da 1 a 5	40	✓	24,52 €
PPD8-10/A	32	8	10	28	10,0	7,5	12x1,5	16	18	Da 1 a 5	62	-	26,97 €
PPD8-12/A	32	8	10	28	12,0	7,5	12x1,5	16	18	Da 1 a 5	65	✓	26,97 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



NSB
Supporto per
manicotto a sfere,
Chiuso - Lungo



PTRSS
Pignone tendicatena,
Per ambienti
aggressivi



INS150
Inserto auto-
maschiante, Con
colletto - filetto largo



PM3
Vite senza fine,
Acciaio non temprato



DOMI30
DOMINO - Accessorio,
Kit di fissaggio



CHA35
Hinges and joints,
Hinge



AT10_32
Puleggia dentata,
AT10 acciaio



HRV
Sistema di guida su
binario a V, Binario
con carrello



RPP
Piastra di giunzione,
RPP14



GGB
Dado ad alette,
Maschiato passante



CAP881
Catena a piastre flat
top, Stretta serie 881



CHAM5270SS
Cerniera (tutto inox),
Marine

Prodotti correlati



PPF
Pistoncino a molla,
con flangia



BIMSS
Pistoncino a molla,
Miniatura inox



BIM
Pistoncino a molla,
miniatura